


## 제품 이미지



공정 및 발전 부문의 시설을 위한 공정 제어 시스템에서  
 필드 장치에서 수신되는 신호는 마설링 캐비닛의 단자대와  
 연결되는 경우가 많습니다. 원격 I/O 및 필드버스와 같은  
 대체 기술이 있음에도 불구하고 단자대가 사용됩니다. 이는  
 주로 견고하고 간단한 결선 방식을 제공하고 명확하게  
 배열되기 때문입니다. 당사의 WMF(Weidmüller Multi  
 Funktional) 단자대는 신호 마설링을 위한 다기능 솔루션을  
 제공합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	기본 연결 단자대 블록, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm <sup>2</sup> , 24 A, 800 V, 결선 수: 2
주문 번호	<a href="#">1143070000</a>
유형	WMF 2.5
GTIN (EAN)	4032248926046
수량	50 items

## WMF 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cURus)	E60693
인증 번호(cURusEX)	E184763

## 치수 및 중량

깊이	44.5 mm	깊이 (인치)	1.752 inch
DIN 레일을 포함한 깊이	45 mm	높이	88 mm
높이 (인치)	3.4646 inch	너비	5.08 mm
폭 (인치)	0.2 inch	순중량	10.7 g

## 온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	120 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## CSA 등급 데이터

와이어 단면적 최대(CSA)	12 AWG	전압 크기 C(CSA)	600 V
전류 크기 C(CSA)	26 A	인증 번호(CSA)	200039-1057876
전압 크기 B(CSA)	600 V	전류 크기 B(CSA)	26 A
전압 크기 D(CSA)	600 V	전류 크기 D(CSA)	5 A
와이어 단면적 최소(CSA)	26 AWG		

## UL 등급 데이터

컨덕터 크기 팩토리 결선 최대(cURus)	12 AWG	전압 크기 B(cURus)	600 V
전압 크기 D(cURus)	600 V	와이어 단면적 최대(cURus)	12 AWG
인증 번호(cURus)	E60693	와이어 단면적 최소(cURus)	26 AWG
컨덕터 크기 필드 결선 최소(cURus)	26 AWG	컨덕터 크기 팩토리 결선 최소(cURus)	26 AWG
전류 크기 B(cURus)	20 A	전압 크기 C(cURus)	600 V
전류 크기 C(cURus)	20 A	전류 크기 D(cURus)	5 A
컨덕터 크기 필드 결선 최대(cURus)	12 AWG		

## 등급 데이터

정격 단면적	2.5 mm <sup>2</sup>	정격 전압	800 V
정격 DC 전압	800 V	정격 전류	24 A
최대 와이어에서 전류	32 A	표준 규격	IEC 60947-7-1
IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률	1.33 mΩ	정격 임펄스 내전압	8 kV

## WMF 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

IEC 60947-7-x 규격 전력 손실	0.77 W	서지 전압 범주	III
오염 심각도	3		

## 시스템 사양

버전	스크류 결선, 플러그인 점프바용, 커넥터 없는 한쪽 끌	엔드 커버 플레이트 필요	예
전위 수	1	레벨 수	1
레벨당 클램프 지점 개수	2	계층당 전위 수	1
레벨 내부 교차 결선	아니요	PE 결선	아니요
장착 레일	TS 35	PE 기능	아니요

## 일반

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 12	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 26
표준 규격	IEC 60947-7-1	장착 레일	TS 35

## 자재 데이터

기본 재질	Wemid	컬러 코드	진한 베이지색
UL 94 가연성 등급	V-0		

## 정격 데이터 IECEx/ATEX

인증 번호(ATEX)	DEMIKO14ATEX1389U	인증 번호(IECEX)	IECEXUL14.0097U
최대 전압(ATEX)	500 V	전류(ATEX)	23 A
와이어 단면적 최대(ATEX)	2.5 mm <sup>2</sup>	최대 전압(IECEX)	500 V
전류(IECEX)	23 A	와이어 단면적 최대(IECEX)	2.5 mm <sup>2</sup>
마킹 EN 60079-7	Ex ec II C Gc	Ex 2014/34/EU 라벨	II 3 G

## 추가 기술 데이터

개방축	오른쪽	폭발 테스트 버전	예
장착 유형	스냅온		

## 클램프용 컨덕터(정격 결선)

IEC 60947-1 규격 게이지	A3	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 12
결선 방향	측면	조임 토크, 최대	0.6 Nm
조임 토크, 최소	0.5 Nm	탈피 길이	10 mm
결선 유형	스크류 결선	결선 수	2
클램프 범위, 최대	4 mm <sup>2</sup>	클램프 범위, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>
클램프 스크류	M 3	블레이드 크기	0.6 x 3.5 mm
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 26	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 폐를 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 폐를 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 폐를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 폐를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	4 mm <sup>2</sup>
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>	결선 단면적, 꼬임, 최대	4 mm <sup>2</sup>
결선 단면적, 꼬임, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대	4 mm <sup>2</sup>
와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>	결선 단면적, 가는 꼬임, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>

## 클램프용 전선(추가 결선)

결선 유형, 추가 결선	스크류 결선
--------------	--------

## 기술 데이터

## 분류


ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

**WMF 2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 액세서리

## 점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	ZQV 2.5N/10	버전
주문 번호	<a href="#">1527690000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118447989	절연: 예, 너비: 48.7 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/10 BK	버전
주문 번호	<a href="#">2831750000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 검정, 24 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4064675416982	절연: 예, 너비: 48.7 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/10 BL	버전
주문 번호	<a href="#">1527880000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448573	절연: 예, 너비: 48.7 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/10 RD	버전
주문 번호	<a href="#">2108910000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118486018	절연: 예, 너비: 48.7 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/10 WT	버전
주문 번호	<a href="#">2831640000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 흰색, 24 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4064675416876	절연: 예, 너비: 48.7 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/2	버전
주문 번호	<a href="#">1527540000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448467	절연: 예, 너비: 7.9 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5N/2 BK	버전
주문 번호	<a href="#">2831670000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 검정, 24 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 5.10, 절연:
GTIN (EAN)	4064675416906	예, 너비: 7.9 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5N/2 BL	버전
주문 번호	<a href="#">1527740000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448658	절연: 예, 너비: 7.9 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5N/2 RD	버전
주문 번호	<a href="#">2108470000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448542	절연: 예, 너비: 7.9 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5N/2 WT	버전
주문 번호	<a href="#">2831560000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 흰색, 24 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 5.10, 절연:
GTIN (EAN)	4064675416692	예, 너비: 7.9 mm
수량	60 ST	

## WMF 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	ZQV 2.5N/20	버전
주문 번호	<a href="#">1527720000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 20, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118447972	절연: 예, 너비: 102 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/20 BK	버전
주문 번호	<a href="#">2831760000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 검정, 24 A, 극 수: 20, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4064675416999	절연: 예, 너비: 102 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/20 BL	버전
주문 번호	<a href="#">1527890000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 20, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448566	절연: 예, 너비: 102 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/20 RD	버전
주문 번호	<a href="#">2108920000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 20, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118485899	절연: 예, 너비: 102 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/20 WT	버전
주문 번호	<a href="#">2831650000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 흰색, 24 A, 극 수: 20, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4064675416883	절연: 예, 너비: 102 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/3	버전
주문 번호	<a href="#">1527570000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448450	절연: 예, 너비: 13 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5N/3 BK	버전
주문 번호	<a href="#">2831680000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 검정, 24 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 5.10, 절연:
GTIN (EAN)	4064675416913	예, 너비: 13 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5N/3 BL	버전
주문 번호	<a href="#">1527770000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448641	절연: 예, 너비: 13 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5N/3 RD	버전
주문 번호	<a href="#">2108690000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448535	절연: 예, 너비: 13 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5N/3 WT	버전
주문 번호	<a href="#">2831570000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 흰색, 24 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 5.10, 절연:
GTIN (EAN)	4064675416807	예, 너비: 13 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5N/4	버전
주문 번호	<a href="#">1527590000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448443	절연: 예, 너비: 18.1 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5N/4 BK	버전
주문 번호	<a href="#">2831690000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 검정, 24 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 5.10, 절연:
GTIN (EAN)	4064675416920	예, 너비: 18.1 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5N/4 BL	버전
주문 번호	<a href="#">1527780000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448634	절연: 예, 너비: 18.1 mm
수량	60 ST	

## WMF 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	ZQV 2.5N/4 RD	버전
주문 번호	<a href="#">2108700000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448528	절연: 예, 너비: 18.1 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5N/4 WT	버전
주문 번호	<a href="#">2831580000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 흰색, 24 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 5.10, 절연:
GTIN (EAN)	4064675416814	예, 너비: 18.1 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5N/5	버전
주문 번호	<a href="#">1527620000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 5, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448436	절연: 예, 너비: 23.2 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/5 BK	버전
주문 번호	<a href="#">2831700000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 검정, 24 A, 극 수: 5, 피치(mm)(P): 5.10, 절연:
GTIN (EAN)	4064675416937	예, 너비: 23.2 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/5 BL	버전
주문 번호	<a href="#">1527790000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 5, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448627	절연: 예, 너비: 23.2 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/5 RD	버전
주문 번호	<a href="#">2108710000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 5, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448511	절연: 예, 너비: 23.2 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/5 WT	버전
주문 번호	<a href="#">2831590000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 흰색, 24 A, 극 수: 5, 피치(mm)(P): 5.10, 절연:
GTIN (EAN)	4064675416821	예, 너비: 23.2 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/50	버전
주문 번호	<a href="#">1527730000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 50, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118411362	절연: 예, 너비: 255 mm
수량	5 ST	
유형	ZQV 2.5N/50 BK	버전
주문 번호	<a href="#">2831770000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 검정, 24 A, 극 수: 50, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4064675417002	절연: 예, 너비: 255 mm
수량	5 ST	
유형	ZQV 2.5N/50 BL	버전
주문 번호	<a href="#">1527920000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 50, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448559	절연: 예, 너비: 255 mm
수량	5 ST	
유형	ZQV 2.5N/50 RD	버전
주문 번호	<a href="#">2109000000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 50, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118486001	절연: 예, 너비: 255 mm
수량	5 ST	
유형	ZQV 2.5N/50 WT	버전
주문 번호	<a href="#">2831660000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 흰색, 24 A, 극 수: 50, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4064675416890	절연: 예, 너비: 255 mm
수량	5 ST	
유형	ZQV 2.5N/6	버전
주문 번호	<a href="#">1527630000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448429	절연: 예, 너비: 28.3 mm
수량	20 ST	

## WMF 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	ZQV 2.5N/6 BK	버전
주문 번호	<a href="#">2831710000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 검정, 24 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 28.3 mm
GTIN (EAN)	4064675416944	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/6 BL	버전
주문 번호	<a href="#">1527820000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 28.3 mm
GTIN (EAN)	4050118448610	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/6 RD	버전
주문 번호	<a href="#">2108720000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 28.3 mm
GTIN (EAN)	4050118448504	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/6 WT	버전
주문 번호	<a href="#">2831600000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 흰색, 24 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 28.3 mm
GTIN (EAN)	4064675416838	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/7	버전
주문 번호	<a href="#">1527640000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 7, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 33.4 mm
GTIN (EAN)	4050118448412	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/7 BK	버전
주문 번호	<a href="#">2831720000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 검정, 24 A, 극 수: 7, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 33.4 mm
GTIN (EAN)	4064675416951	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/7 BL	버전
주문 번호	<a href="#">1527830000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 7, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 33.4 mm
GTIN (EAN)	4050118448603	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/7 RD	버전
주문 번호	<a href="#">2108810000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 7, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 33.4 mm
GTIN (EAN)	4050118448498	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/7 WT	버전
주문 번호	<a href="#">2831610000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 흰색, 24 A, 극 수: 7, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 33.4 mm
GTIN (EAN)	4064675416845	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/8	버전
주문 번호	<a href="#">1527670000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 8, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 38.5 mm
GTIN (EAN)	4050118448405	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/8 BK	버전
주문 번호	<a href="#">2831730000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 검정, 24 A, 극 수: 8, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 38.5 mm
GTIN (EAN)	4064675416968	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/8 BL	버전
주문 번호	<a href="#">1527840000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 8, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 38.5 mm
GTIN (EAN)	4050118448597	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/8 RD	버전
주문 번호	<a href="#">2108870000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 8, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 38.5 mm
GTIN (EAN)	4050118448481	
수량	20 ST	

## WMF 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	ZQV 2.5N/8 WT	버전
주문 번호	<a href="#">2831620000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 흰색, 24 A, 극 수: 8, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 38.5 mm
GTIN (EAN)	4064675416852	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/9	버전
주문 번호	<a href="#">1527680000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 9, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 43.6 mm
GTIN (EAN)	4050118447996	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/9 BK	버전
주문 번호	<a href="#">2831740000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 검정, 24 A, 극 수: 9, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 43.6 mm
GTIN (EAN)	4064675416975	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/9 BL	버전
주문 번호	<a href="#">1527870000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 24 A, 극 수: 9, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 43.6 mm
GTIN (EAN)	4050118448580	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/9 RD	버전
주문 번호	<a href="#">2108900000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 24 A, 극 수: 9, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 43.6 mm
GTIN (EAN)	4050118448474	
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/9 WT	버전
주문 번호	<a href="#">2831630000</a>	점프바 (단자대), 플러그, 흰색, 24 A, 극 수: 9, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 43.6 mm
GTIN (EAN)	4064675416869	
수량	20 ST	

## 엔드 브래킷



바이드뮬러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 훌더가 포함되어 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	WEW 35/2	버전
주문 번호	<a href="#">1061200000</a>	엔드 브래킷, 진한 베이지색, TS 35, HB, Wemid, 너비: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
수량	50 ST	

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리




Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	AP WMF 2.5	버전
주문 번호	<a href="#">1142990000</a>	단자용 앤드 플레이트, 베이지색, 높이: 87.25 mm, 너비: 1.5 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4032248925889	Wemid, 스냅온: 예
수량	50 ST	

## 블랭크



Dekafix(DEK) 마커는 모든 도체와 플러그인 커넥터 및 전자 서브어셈블리용 범용 마커입니다. 시스템은 짧은 번호에 적합하며 인쇄 준비된 다양한 범위의 마커를 사용할 수 있습니다.

단 한 번의 작업 단계로 신속하게 설치할 수 있는 스트립 인쇄는 읽기 쉽고, 대비가 풍부하며, 다양한 너비에서 사용 가능합니다.

- 바로 사용할 수 있는 다양한 범위의 마커
- 빠른 설치를 위한 스트립 구성
- 커넥터 마커, 모든 바이드뮬러 케이블 커넥터에 적합
- 빈 MultiCard 또는 표준 인쇄 카드로 제공

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

## 일반 주문 데이터

유형	DEK 5/5 MC NE BL	버전
주문 번호	<a href="#">1609801693</a>	Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397166	파란색
수량	1000 ST	
유형	DEK 5/5 MC NE BR	버전
주문 번호	<a href="#">1249870000</a>	Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 갈색
GTIN (EAN)	4050118051865	
수량	1000 ST	
유형	DEK 5/5 MC NE GE	버전
주문 번호	<a href="#">1609801687</a>	Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397135	노란색
수량	1000 ST	
유형	DEK 5/5 MC NE GN	버전
주문 번호	<a href="#">1609801688</a>	Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 녹색
GTIN (EAN)	4008190397142	
수량	1000 ST	

## WMF 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	DEK 5/5 MC NE GR	버전
주문 번호	<a href="#">1609801691</a>	Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 회색
GTIN (EAN)	4008190397159	
수량	1000 ST	
유형	DEK 5/5 MC NE OR	버전
주문 번호	<a href="#">1238340000</a>	Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118062632	주황색
수량	1000 ST	
유형	DEK 5/5 MC NE RT	버전
주문 번호	<a href="#">1609801686</a>	Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397128	빨간색
수량	1000 ST	
유형	DEK 5/5 MC NE SW	버전
주문 번호	<a href="#">1457550000</a>	Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 검정
GTIN (EAN)	4050118263817	
수량	1000 ST	
유형	DEK 5/5 MC NE VI	버전
주문 번호	<a href="#">1249860000</a>	Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118042764	보라색
수량	1000 ST	
유형	DEK 5/5 MC NE WS	버전
주문 번호	<a href="#">1609801044</a>	Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 흰색
GTIN (EAN)	4008190397111	
수량	1000 ST	
유형	DEK 5/5 S MC NE WS	버전
주문 번호	<a href="#">1341620000</a>	Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 흰색
GTIN (EAN)	4050118145793	
수량	400 ST	
유형	WS 12/5 MC NE BL	버전
주문 번호	<a href="#">1773541693</a>	WS, 단자대 마커, 12 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-
GTIN (EAN)	4032248141906	Bradley, 파란색
수량	720 ST	
유형	WS 12/5 MC NE GE	버전
주문 번호	<a href="#">1773541687</a>	WS, 단자대 마커, 12 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-
GTIN (EAN)	4032248141845	Bradley, 노란색
수량	720 ST	
유형	WS 12/5 MC NE OR	버전
주문 번호	<a href="#">1773541690</a>	WS, 단자대 마커, 12 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-
GTIN (EAN)	4032248141876	Bradley, 주황색
수량	720 ST	
유형	WS 12/5 MC NE RT	버전
주문 번호	<a href="#">1773541686</a>	WS, 단자대 마커, 12 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-
GTIN (EAN)	4032248141838	Bradley, 빨간색
수량	720 ST	
유형	WS 12/5 MC NE WS	버전
주문 번호	<a href="#">1609860000</a>	WS, 단자대 마커, 12 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-
GTIN (EAN)	4008190203481	Bradley, 흰색
수량	720 ST	
유형	WS 12/5 PLUS MC NE WS	버전
주문 번호	<a href="#">1927510000</a>	WS, 단자대 마커, 12 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-
GTIN (EAN)	4032248574186	Bradley, 흰색
수량	600 ST	

## WMF 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## DEK 5/5



## WS/ DEK

MultiMark 단자대 마커는 2개의 구성 요소로 만들어진 혁신적 복합재를 사용합니다. 마커의 경질 하단부는 커넥터에 안전하게 고정됩니다. 표면을 탄성 소재로 마감하여 장착이 간편합니다. 특수 천공된 재질을 사용해 스트립은 간격에 발생하는 약간의 편차를 수용할 수 있도록 늘어납니다(이 편자는 늘어나는 경향이 있으며, 특히 긴 단자대 블록일 경우 그 정도가 큼). 추가 장점: 표면 재질은 탁월한 인쇄 적성으로 인해 내구성 및 내마모성이 뛰어난 라벨링을 보장합니다. 300 dpi의 인쇄 해상도로 가독성이 매우 좋은 글자를 출력합니다.

## MultiMark 사용 혜택

- 바이드뮬러 모듈형 단자대 블록에 호환 사용 가능
- 견고하고 내구성이 우수한 인쇄
- 연속 스트립으로 설치 시간 절감
- 혁신적 복합소재 사용으로 간편한 장착
- 최적의 가독성을 위한 대형의 라벨 입력란
- 제조사 독립적으로 인한 높은 수준의 유연성

## 일반 주문 데이터

유형	DEK 5/5 MM BP WS	버전
주문 번호	<a href="#">2619770000</a>	Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, Weidmueller, 흰색
GTIN (EAN)	4050118626315	
수량	10000 ST	
유형	DEK 5/5 MM WS	버전
주문 번호	<a href="#">2007110000</a>	Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, Weidmueller, 흰색
GTIN (EAN)	4050118391862	
수량	800 ST	

## WS 12/5



## WS/ DEK

MultiMark 단자대 마커는 2개의 구성 요소로 만들어진 혁신적 복합재를 사용합니다. 마커의 경질 하단부는 커넥터에 안전하게 고정됩니다. 표면을 탄성 소재로 마감하여 장착이 간편합니다. 특수 천공된 재질을 사용해 스트립은 간격에 발생하는 약간의 편차를 수용할 수 있도록 늘어납니다(이 편자는 늘어나는 경향이 있으며, 특히 긴 단자대 블록일 경우 그 정도가 큼). 추가 장점: 표면 재질은 탁월한 인쇄 적성으로 인해 내구성 및 내마모성이 뛰어난 라벨링을 보장합니다. 300 dpi의 인쇄 해상도로 가독성이 매우 좋은 글자를 출력합니다.

## MultiMark 사용 혜택

- 바이드뮬러 모듈형 단자대 블록에 호환 사용 가능
- 견고하고 내구성이 우수한 인쇄
- 연속 스트립으로 설치 시간 절감
- 혁신적 복합소재 사용으로 간편한 장착
- 최적의 가독성을 위한 대형의 라벨 입력란
- 제조사 독립적으로 인한 높은 수준의 유연성

## 일반 주문 데이터

유형	WS 12/5 MM BP WS	버전
주문 번호	<a href="#">2619850000</a>	WS, 단자대 마커, 12 x 5 mm, Weidmueller, 흰색
GTIN (EAN)	4050118626230	
수량	5500 ST	

## WMF 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

유형	WS 12/5 MM WS	버전
주문 번호	<a href="#">2007190000</a>	WS, 단자대 마커, 12 x 5 mm, Weidmüller, 흰색
GTIN (EAN)	4050118392036	
수량	800 ST	