


PF RS 122 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

버전	프로파일 하우징, OMNIMATE 하우징 - RS 주황색, 사출 프로파일, 너비: 2000 mm
주문 번호	<a href="#">1155940000</a>
유형	PF RS 122 OR 2000MM
GTIN (EAN)	4032248942572
수량	2 M

PF RS 122 OR 2000MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	22 mm	깊이 (인치)	0.8661 inch
높이	127 mm	높이 (인치)	5 inch
너비	2000 mm	폭 (인치)	78.74 inch
순중량	750 g		

온도

작동 온도 -15 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

재료 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	절연재	폴리염화비닐
표면 마감	미처리	기본 재질	PVC

일반 데이터

컬러 코드	주황색	보호 등급	IP20(설치 상태)
컬러 차트(유사)	RAL 2000	캡슐화 옵션	아니요


중요 참고 사항

제품 정보 PCB에 대한 위치 옵션 2가지  
 PCD의 치수:  
 두께: 1.6 (±0.2) mm, 너비: 122 (+0.5) mm  
 RS 섹션의 치수 = PCB 길이 - 5 mm  
 예:  
 PCB 길이 160 mm, RS 섹션 = 155 mm

분류

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

도면



PF RS 122 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

AP RF 122 LI - 엔드 플레이트 DIN 레일 장착 좌측




RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 컴포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

유형	AP RF 122 LI OR 2000	버전	
주문 번호	<a href="#">1020640000</a>	엔드 플레이트 주황색, 엔드 플레이트 DIN 장착 마레일 왼쪽 (고정 나사 포함), 너비: 6.4 mm	
GTIN (EAN)	4032248740178		
수량	20 ST		

AP RF 122 RE - 엔드 플레이트 DIN 레일 장착 우측



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 컴포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

유형	AP RF 122 RE OR 2000	버전	
주문 번호	<a href="#">1020650000</a>	엔드 플레이트 주황색, 엔드 플레이트 DIN 레일 마운팅 오른쪽, 고정 나사 포함, 너비: 6.4 mm	
GTIN (EAN)	4032248740161		
수량	20 ST		

RF 108 - 클립인 풋



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 컴포넌트를 보호하는 옵션입니다.

### 액세서리

#### 일반 주문 데이터

유형	RF 108 OR 2000	버전	
주문 번호	<a href="#">1020690000</a>	클립인 풋, RS 80, RS 90, RS 100 주황색, 클립인 풋, 너비: 17.5 mm	
GTIN (EAN)	4032248740154		
수량	20 ST		