



뛰어난 유연성 및 활용도 - 다양한 작업 분야에 적합한 솔루션 ConCept 시스템은 모듈과 프레임으로 구성된 모듈형 시스템입니다. 또한 HDC 하우징에 쉽게 통합이 가능한 완전한 인서트를 구성합니다. 특허를 받은 모듈형 시스템으로, 개별 커넥터 제품을 조립할 수 있습니다. 공압 및 SC/LC 케이블용 모듈이 다양한 전원, 시그널 및 데이터 전송 모듈을 보완합니다. 견고한 1피스 모듈 프레임 설계(폴리카보네이트 또는 금형 주조한 아연 재질 중에서 선택)와 일체형 모듈 탈착 액세서리를 통해 제품 취급이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	사각 커넥터, HDC 인서트, ConCept 모듈
주문 번호	1157970000
유형	HDC CM ST M
GTIN (EAN)	403224894548 1
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

높이	37.5 mm	높이 (인치)	1.4764 inch
너비	22.8 mm	폭 (인치)	0.8976 inch
길이	34 mm	길이 (인치)	1.3386 inch
순중량	21.4 g		

온도

한계 온도 -40 °C ... 70 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

ConCept 공압 모듈

UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	베이지색
--------------	-----	-------	------

일반 데이터

결선 유형	RJ45	UL 94 가연성 등급	V-0
불륨 저항	≤20 mΩ	컬러 코드	베이지색
절연 저항	≤ 1010 mΩ	플러그 주기	≥ 500
유형	수형(Male)	기본 재질	폴리카보네이트
시리즈	ConCept 모듈	정격 전압(DIN EN 61984)	50 V
정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	1 kV	정격 전압(DIN EN 61984)	1 A
할로겐 불포함	false	연기 누적 적음. DIN EN 45545-2	예

치수

너비	22.8 mm	총 길이 베이스	34 mm
플러그 높이	37.5 mm		

버전

결선 유형	RJ45	불륨 저항	≤20 mΩ
기본 재질	폴리카보네이트		

분류

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

RJ45

ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC 및 정션 박스 IE-OM..., IE-OP..., IE-CC...용 RJ45 인서트



일반 주문 데이터

유형	IE-PI-RJ45-FH	버전
주문 번호	1962730000	플러그 인서트 RJ45 IDC, 플러그 인서트 RJ45, 공구 불필요, TIA-568A,
GTIN (EAN)	4032248654017	EIA/TIA T568 B, PROFINET
수량	10 ST	
유형	IE-PI-RJ45-FH-A	버전
주문 번호	1132010000	플러그 인서트 RJ45 IDC, 플러그 인서트 RJ45, 공구 불필요, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248912001	
수량	10 ST	
유형	IE-PI-RJ45-FH-B	버전
주문 번호	1132020000	플러그 인서트 RJ45 IDC, 플러그 인서트 RJ45, 공구 불필요, EIA/TIA
GTIN (EAN)	4032248912056	T568 B
수량	10 ST	
유형	IE-PI-RJ45-FH-P	버전
주문 번호	1132030000	플러그 인서트 RJ45 IDC, 플러그 인서트 RJ45, 공구 불필요, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248912131	
수량	10 ST	
유형	IE-PI-RJ45-TH	버전
주문 번호	1962720000	플러그 인서트 RJ45 IDC, 플러그 인서트 RJ45, 크림프
GTIN (EAN)	4032248644834	
수량	10 ST	

LWL-SC

플러그인 커넥터 ver.1 / 4 / 14용 FO SC 인서트



일반 주문 데이터

유형	IE-PI-SCRJ-SM	버전
주문 번호	1067390000	SC 인서트, 플러그 인서트 SCRJ, 싱글 모드
GTIN (EAN)	4032248820863	
수량	10 ST	

HDC CM ST M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	IE-PI-SCRJ-MM	버전
주문 번호	1067380000	SC 인서트, 플러그 인서트 SCRJ, 멀티 모드
GTIN (EAN)	4032248821129	
수량	10 ST	
유형	IE-PI-SCRJ-POF	버전
주문 번호	1067410000	SC 인서트, 플러그 인서트 SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
수량	10 ST	

LWL-LC

플러그인 커넥터 ver.1 / 4 / 14용 FO LC 인서트



일반 주문 데이터

유형	IE-PI-2LC-MM	버전
주문 번호	1962780000	LC 인서트, 플러그 인서트 2 LC, 멀티모드
GTIN (EAN)	4032248644865	
수량	10 ST	

Hybrid

하이브리드, 10-극. 플러그 커넥터 버전 14용 인서트



일반 주문 데이터

유형	IE-PI-HYB-10P	버전
주문 번호	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
수량	1 ST	
유형	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	버전
주문 번호	1135150000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915347	
수량	300 ST	
유형	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	버전
주문 번호	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
수량	300 ST	

HDC CM ST M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	버전	
주문 번호	1068950000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248823109		
수량	300 ST		

... 모듈형 플러그인 커넥터용



- 모듈형 플러그 커넥터 시스템 WE 및 DEC용 압착공구
- 라쳇의 정교한 압착
 - 오작동 시 풀림 기능
 - 하나의 공구로 세 가지 기능 사용

일반 주문 데이터

유형	TT 8 RS MP 8	버전	
주문 번호	9202800000	프레싱 공구, 접점용 압착 공구	
GTIN (EAN)	4032248512072		
수량	1 ST		

공구



파란색 블레이드 카트리지가 포함된 CST의 탈피 성능이 가장 우수함.
 파란색 더블 스테이지 블레이드 카트리지는 특히 이더넷 케이블에 적합함. 시간을 절약하고 최적의 탈피 결과를 보장함.

일반 주문 데이터

유형	IE-CST	버전	
주문 번호	9204350000	공구, 탈피기	
GTIN (EAN)	4032248653072		
수량	1 ST		
유형	AM 12	버전	
주문 번호	9030060000	공구, 탈피기	
GTIN (EAN)	4008190337827		
수량	1 ST		

액세서리

절단 공구



최대 외경 8 mm, 12 mm, 14 mm 및 22 mm 컨덕터용 절단 공구. 블레이드의 특수 기하학적 구조로 인해 최소한의 물리적 힘으로 구리 및 알루미늄 컨덕터를 핀칭 없이 절단할 수 있습니다. 이 절단 공구(KT 8~KT 22)는 VDE 및 GS 시험을 통과한 EN/IEC 60900 규격의 보호 절연(최대 1,000V)도 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	KT 8	버전	
주문 번호	9002650000	절단 공구, 한손으로 사용할 수 있는 절단 공구	
GTIN (EAN)	4008190020163		
수량	1 ST		