


HDC 24B HP250 MPL4 TYP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



바이드물러의 하이파워 부속품은 RockStar® 하이파워 커넥터를 보완하며 안전성, 안정성 및 사용 편의성을 향상시킵니다.
 견고한 커버, 정밀한 코딩 요소 및 고품질 고정 부품은 신뢰할 수 있는 고전류 연결을 보장하여 에너지, 철도 및 산업용 애플리케이션에 이상적입니다.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인서트, 극 수: 4, 설치 사이즈: 8
주문 번호	1160440000
유형	HDC 24B HP250 MPL4 TYP2
GTIN (EAN)	4032248947973
수량	1 items

HDC 24B HP250 MPL4 TYP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

높이	46 mm	높이 (인치)	1.811 inch
너비	42 mm	폭 (인치)	1.6535 inch
길이	140 mm	길이 (인치)	5.5118 inch
마운팅 치수 - 높이	130 mm	마운팅 치수 - 너비	32 mm
순중량	83.99 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

극 수	4	설치 사이즈	8
UL 94 가연성 등급	None	컬러 코드	은회색
기본 재질	스테인레스 스틸	시리즈	HighPower
할로겐 불포함	false	BG	8

일반 데이터

컬러 코드	은회색	기본 재질	스테인레스 스틸
시리즈	HighPower		

중요 참고 사항

제품 정보 의도한 작동에 따라서 내부적으로 생성된 전압이 작동 전압과 겹쳐져 이에 해당하는 피크를 포함할 수 있습니다. 이러한 피크 전압이 정격 전압을 초과하지 않도록 하는 것이 매우 중요합니다. 해당 사양을 벗어난 사용 사례의 경우, 문의 부탁드립니다.

분류

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-06
ECLASS 15.0	27-44-02-06		

HDC 24B HP250 MPL4 TYP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

