

제품 이미지



그림과 유사

5개의 텐션 스프링 클램프 결선이 있는 모듈 단자대 형식의 소형 하우징을 엽니다. 라벨링에 투명 경첩이 있는 상단 플레이트를 사용할 수 있으며 전위차계 및 상태 디스플레이에 접근할 수 있습니다. 3개의 상단 결선을 연결하는 데 플러그인 점프바를 사용할 수 있습니다. 하우징을 닫기 위한 커버 플레이트도 제공됩니다.

일반 주문 데이터

버전	엔드 플레이트, OMNIMATE 하우징 - TERMINALBOX 녹색, 엔드 플레이트, 너비: 1.5 mm
주문 번호	1161290000
유형	AP MCZ1.5 GN 1670
GTIN (EAN)	4032248950355
수량	50 items

AP MCZ1.5 GN 1670

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	55.85 mm	깊이 (인치)	2.1988 inch
높이	91 mm	높이 (인치)	3.5827 inch
너비	1.5 mm	폭 (인치)	0.0591 inch
길이	0 mm	순중량	5.97 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

재료 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	절연재	PA 66/6
절연재 그룹	I	표면 마감	미처리
기본 재질	PA 66/6	CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수)	600 ≤ CTI

일반 데이터

컬러 코드	녹색	보호 등급	IP20(설치 상태)
장착 레일	TS 35	컬러 차트(유사)	RAL 6032
캡슐화 옵션	예		

조립품 속성

극 수 5

하우징 속성

극 수 5

분류

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

도면

도면

