

IL WMF2.5 BLZ OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세스리는
 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서
 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	잠금 클립 (단자대), PA 66, 주황색
주문 번호	1167440000
유형	IL WMF2.5 BLZ OR
GTIN (EAN)	4032248958474
수량	50 items

IL WMF2.5 BLZ OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	28.85 mm	깊이 (인치)	1.1358 inch
높이	16.6 mm	높이 (인치)	0.6535 inch
너비	8.28 mm	폭 (인치)	0.326 inch
순중량	1.12 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-50 °C...55 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반

극 수	2
-----	---

자재 데이터

기본 재질	PA 66	컬러 코드	주황색
UL 94 가연성 등급	V-2		

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		