FUCR 60-150V SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지







Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	기본 연결 모듈형 단자대용 퓨즈 홀더, 검정, 6.3 A, 피봇, 플러그형, V-0, Wemid
주문 번호	<u>1167670000</u>
유형	FUCR 60-150V SW
GTIN (EAN)	4032248113811
수량	10 items

FUCR 60-150V SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	 준수		
치수 및 중량	<u></u>		
^IT & & & &			
깊이	40.5 mm	깊이 (인치)	1.5945 inch
높이	38 mm	높이 (인치)	1.4961 inch
너비	8 mm	폭 (인치)	0.315 inch
순중량	6.64 g		
온도			
주변 온도	-5 °C40 °C	연속 작동 온도, 최소	-50 °C
연속 작동 온도, 최대	120 °C		
환경 제품 규정 준수			
B 110 T A 11511			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재		
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7cl		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
시스템 사양			
버전	퓨즈 카트리지		
	11 = 71 = 4 \(\tau \)		<u> </u>
일반			
설치 권고	직접 장착	작동 온도 범위, 최대	120 °C
 자재 데이터			
기본 재질	Wemid	컬러 코드	검정
UL 94 가연성 등급	V-0		
추가 기술 데이터			
서 된 긔ㄱ	지저 자차	자차 오해	플러그
설치 권고	직접 장착	장착 유형	글디그
분류			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90	·	

카탈로그 상태 / 도면 2