데이터 시트

SAI-M23-SE-19

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다.
인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

일반 주문 데이터

버전	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 인서트
주문 번호	1170120000
유형	SAI-M23-SE-19
GTIN (EAN)	4032248962068
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2026-12-31T00:00:00+01:00

SAI-M23-SE-19

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인	
ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(UR)	E344862

치수 및 중량

순중량	3 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	19	코딩	없음
결선 유형	크림프 결선	하우징 기본 재질	열가소성 폴리아미드 PA 6, PBT
공칭 전압	100 V	플러그 주기	> 1000
오염 심각도	3	정격 전류	1mm 접점 = 8A, 1.5mm 접점= 10A
접점 유형	수형(Male)	M23 신호 인서트 코딩 가능	H-코딩, N-코딩, S-코딩, X-코딩, Y-코딩

분류

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		


SAI-M23-SE-19

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

도면

피닝




치수 도면



Technical data

Number of positions	6	7	9		12	16	17	19	
Number of contacts	6	7	8	1	12	16	17	16	3
Contact-ø mm	2	2	1	2	1	1	1	1	1.5



SAI-M23-SE-19

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

1 mm



M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다.
인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

일반 주문 데이터

유형	SAI-M23-KSC-0.08/0.56	버전
주문 번호	1170140000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 크림프 접점
GTIN (EAN)	4032248962235	
수량	50 ST	

유형	SAI-M23-KSC-0.14/1.00	버전
주문 번호	1170150000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 크림프 접점
GTIN (EAN)	4032248961108	
수량	50 ST	

유형	SAI-M23-KSC-1.00-1.5	버전
주문 번호	1170170000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 크림프 접점
GTIN (EAN)	4032248962310	
수량	50 ST	

1.5 mm



M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다.
인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

일반 주문 데이터

유형	SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1	버전
주문 번호	1170220000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 크림프 접점
GTIN (EAN)	4032248962204	
수량	50 ST	

SAI-M23-SE-19

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

...M23용



바이드뮬러에서는 센서-액추에이터 케이블 작업을 위한 다양한 공구와 액세서리를 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	버전
주문 번호	1203960000	신호 접점용 프레싱 도구, 4-인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118000764	
수량	1 ST	

표준 인클로저



M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다.
인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

일반 주문 데이터

유형	SAI-M23-GS-11/17	버전
주문 번호	1299390000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 빈 인클로저
GTIN (EAN)	4050118097191	
수량	1 ST	
유형	SAI-M23-GS-7/12	버전
주문 번호	1995840000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 빈 인클로저
GTIN (EAN)	4032248926121	
수량	1 ST	
유형	SAI-M23-GSW-S-7/12	버전
주문 번호	1169920000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 빈 인클로저
GTIN (EAN)	4032248961986	
수량	1 ST	
유형	SAI-M23-KS-7/12	버전
주문 번호	1169900000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 빈 인클로저
GTIN (EAN)	4032248961948	
수량	1 ST	
유형	SAIL-M23-KSW-7/12	버전
주문 번호	1169930000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 빈 인클로저
GTIN (EAN)	4032248961993	
수량	1 ST	

SAI-M23-SE-19

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	SAIE-M23-S-EM	버전
주문 번호	1169970000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 내장 플러그, 빈 인클로저
GTIN (EAN)	4032248961979	
수량	1 ST	
유형	SAIE-M23S-S-EM-M20	버전
주문 번호	1373440000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 내장 플러그, 빈 인클로저
GTIN (EAN)	4050118175028	
수량	1 ST	
유형	SAIE-M23-S-HW	버전
주문 번호	1169990000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 내장 플러그, 빈 인클로저
GTIN (EAN)	4032248962051	
수량	1 ST	
유형	SAIE-M23-S-RM	버전
주문 번호	1169950000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 내장 플러그, 빈 인클로저
GTIN (EAN)	4032248961092	
수량	1 ST	
유형	SAIE-M23-S-VW	버전
주문 번호	1169940000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 내장 플러그, 빈 인클로저
GTIN (EAN)	4032248962013	
수량	1 ST	
유형	SAIE-M23-S-W	버전
주문 번호	1169980000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 내장 플러그, 빈 인클로저
GTIN (EAN)	4032248961962	
수량	1 ST	