



M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다.
인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

일반 주문 데이터

버전	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
주문 번호	1170140000
유형	SAI-M23-KSC-0.08/0.56
GTIN (EAN)	4032248962235
수량	50 items

SAI-M23-KSC-0.08/0.56

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(UR)	E344862

치수 및 중량

길이	16.5 mm	길이 (인치)	0.6496 inch
순중량	0.26 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

접점 표면	금도금	결선 유형	크림프 결선
절연 저항	> 1010 Ω	접점 재질	구리-아연 합금
전선 굵기, 최대	0.56 mm ²	전선 굵기, 최소	0.08 mm ²
플러그 주기	> 1000	접점 유형	수형(Male)

설정 SAI M23 압착 공구

SAI M23 압착 공구 관련 설정	압착공구	1203960000	
	위치자 위치	1	
	크림프 접점	수형 크림프 1 mm	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm ²	와이어 단면적	0.08 mm ²
		크림핑 맨드렐 조정	0.72
		와이어 단면적	0.14 mm ²
		크림핑 맨드렐 조정	0.78
		와이어 단면적	0.25 mm ²
		크림핑 맨드렐 조정	0.82
		와이어 단면적	0.34 mm ²
크림핑 맨드렐 조정		0.86	
와이어 단면적	0.56 mm ²		
크림핑 맨드렐 조정	0.9		

분류

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

도면

도면



액세서리

...M23용



바이드물러에서는 센서-액추에이터 케이블 작업을 위한 다양한 공구와 액세서리를 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	버전	
주문 번호	1203960000	신호 접점용 프레스 도구, 4-인텐트 압착	
GTIN (EAN)	4050118000764		
수량	1 ST		