

그림과 유사



M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다.  
인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

일반 주문 데이터

버전	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
주문 번호	<a href="#">1170220000</a>
유형	SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1
GTIN (EAN)	4032248962204
수량	50 items

SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(UR)	E344862

치수 및 중량

길이	16.5 mm	길이 (인치)	0.6496 inch
순중량	0.3 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

접점 표면	금도금	결선 유형	크림프 결선
절연 저항	> 1010 Ω	접점 재질	구리-아연 합금
전선 굵기, 최대	1 mm <sup>2</sup>	전선 굵기, 최소	0.14 mm <sup>2</sup>
플러그 주기	> 1000	접점 유형	수형(Male)

설정 SAI M23 압착 공구


SAI M23 압착 공구 관련 설정	압착공구	2	
	위치자 위치	3	
	크림프 접점	크림프 핀 신호 1.5mm	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup>	와이어 단면적	0.14 mm <sup>2</sup>
		크림핑 맨드렐 조정	0.65
		와이어 단면적	0.25 mm <sup>2</sup>
		크림핑 맨드렐 조정	0.68
		와이어 단면적	0.34 mm <sup>2</sup>
		크림핑 맨드렐 조정	0.72
		와이어 단면적	0.56 mm <sup>2</sup>
		크림핑 맨드렐 조정	0.81
		와이어 단면적	0.75 mm <sup>2</sup>
		크림핑 맨드렐 조정	0.95
와이어 단면적	1.00 mm <sup>2</sup>		
크림핑 맨드렐 조정	1.07		

분류

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

도면

도면



## 액세서리

### ...M23용



바이드물러에서는 센서-액추에이터 케이블 작업을 위한 다양한 공구와 액세서리를 제공합니다.

### 일반 주문 데이터

유형	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	버전	
주문 번호	<a href="#">1203960000</a>	신호 접점용 프레스 도구, 4-인텐트 압착	
GTIN (EAN)	4050118000764		
수량	1 ST		