

## SAIE-M23-L-W 25X25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다.  
인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
주문 번호	<a href="#">1170330000</a>
유형	SAIE-M23-L-W 25X25
GTIN (EAN)	4032248962273
수량	1 items

## SAIE-M23-L-W 25X25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

순중량	68 g
-----	------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

하우징 기본 재질	구리-아연 합금	보호 등급	IP67, IP69K
오염 심각도	3	실드 결선	예
하우징의 온도 범위	-40...+125 °C		

## 분류

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		

**SAIE-M23-L-W 25X25**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

치수 도면

