

**SAIE-M23-L-HW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다.  
인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
주문 번호	<a href="#">1170340000</a>
유형	SAIE-M23-L-HW
GTIN (EAN)	4032248962297
수량	1 items

**SAIE-M23-L-HW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(UR)	E344862

**치수 및 중량**

순중량	26 g
-----	------

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

**기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터**

하우징 기본 재질	구리-아연 합금	보호 등급	IP67, IP69K
오염 심각도	3	실드 결선	예
하우징의 온도 범위	-40...+125 °C		

**분류**

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		

**SAIE-M23-L-HW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**도면**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**치수 도면**

**치수 도면**

