

## SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다.  
인클로저, 인서트 및 크리미프 접점을 별도로 주문해야 합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
주문 번호	<a href="#">1170390000</a>
유형	SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0
GTIN (EAN)	4032248962105
수량	50 items

## SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(UR)	E344862

## 치수 및 중량

순중량	0.36 g
-----	--------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## 기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

접점 표면	금도금	결선 유형	크림프 결선
절연 저항	> 1010 Ω	접점 재질	구리-아연 합금
전선 굽기, 최대	0.25 mm <sup>2</sup>	전선 굽기, 최소	1 mm <sup>2</sup>
플러그 주기	> 1000	접점 유형	수형(Male)

## 분류

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

## 도면

## 도면



## SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## ...M23용



바이드뮬러에서는 센서-액추에이터 케이블 작업을 위한 다양한 공구와 액세서리를 제공합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	버전
주문 번호	<a href="#">1203840000</a>	신호 및 전원 접점용 프레싱 도구, 4-인덴트 압착
GTIN (EAN)	4032248986934	
수량	1 ST	
유형	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	버전
주문 번호	<a href="#">1203960000</a>	신호 접점용 프레싱 도구, 4-인덴트 압착
GTIN (EAN)	4050118000764	
수량	1 ST	