데이터 시트

SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다.
인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

일반 주문 데이터

버전	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 크림프 접점
주문 번호	1170400000
유형	SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5
GTIN (EAN)	4032248962365
수량	50 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2026-12-31T00:00:00+01:00

데이터 시트

SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인	
ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(UR)	E344862

치수 및 중량

길이	25.1 mm	길이 (인치)	0.9882 inch
순중량	0.9 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

접점 표면	금도금	결선 유형	크림프 결선
절연 저항	> 1010 Ω	접점 재질	구리-아연 합금
전선 굵기, 최대	2.5 mm²	전선 굵기, 최소	0.75 mm²
플러그 주기	> 1000	접점 유형	수형(Male)

설정 SAI M23 압착 공구

SAI M23 압착 공구 관련 설정	압착공구	1	
	위치자 위치	7	
	크림프 접점	크림트 핀 전원 2mm	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm²	와이어 단면적	0.75 mm²
		크림핑 맨드렐 조정	1.3
		와이어 단면적	1.00 mm²
		크림핑 맨드렐 조정	1.4
		와이어 단면적	1.50 mm²
		크림핑 맨드렐 조정	1.55
		와이어 단면적	2.50 mm²
		크림핑 맨드렐 조정	1.7

분류

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		


SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

도면



SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

...M23용



바이드뮬러에서는 센서-액추에이터 케이블 작업을 위한 다양한 공구와 액세서리를 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	버전
주문 번호	1203840000	신호 및 전원 접점용 프레싱 도구, 4-인덴트 압착
GTIN (EAN)	4032248986934	
수량	1 ST	