데이터 시트

# PB-DP SUB-D ZF35TERM PS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 그림과 유사



최근에는 각각 다양한 길이의 케이블이 종종 필요합니다. 이러한 요구를 충족할 수 있도록 바이드뮬러에서는 맞춤형 어셈블리를 위한 다양한 플러그 커넥터를 제공합니다.

## 일반 주문 데이터

| | |
|---|---|
| 버전 | SUB-D |
| 주문 번호 | 1173240000 |
| 유형 | PB-DP SUB-D ZF35TERM PS |
| GTIN (EAN) | 4032248965878 |
| 수량 | 1 items |

# PB-DP SUB-D ZF35TERM PS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 승인

| | |
|---|---|
| ROHS | 준수 |

### 치수 및 중량

| | | | |
|---|---|---|---|
| 깊이 | 16.8 mm | 깊이 (인치) | 0.6614 inch |
| 높이 | 64.6 mm | 높이 (인치) | 2.5433 inch |
| 너비 | 46 mm | 폭 (인치) | 1.811 inch |
| 순중량 | 85.36 g | | |

### 온도

| | |
|---|---|
| 습도 | +25°C에서 최대 75%,<br>비응축 |

### 환경 제품 규정 준수

| | |
|---|---|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6aI |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcfaaf625 |

### SUB-D 커넥터의 기술 사양

| | | | |
|---|---|---|---|
| 조임 토크 | 0.3 Nm | 하우징 기본 재질 | ZnAl |
| 습도 | +25°C에서 최대 75%,<br>비응축 | 보호 등급 | IP30 |
| 플러그 주기 | ≥ 200 | 데이터 비율 | 12 MBit/s |
| 외향 엘보 | 35° | 종단 저항기 사용 가능 | 예 |
| BUS 인터페이스 | D-Sub 9-폴, 핀 | 플러그 커넥터 및 핀 할당 | PROFIBUS 사양 준수 |
| 인터록 | UNC4-40 | 하우징의 온도 범위 | -20...+70 ° C |
| BUS, PG 인터페이스 | D-Sub 9-폴, 소켓 | BUS, 케이블 인터페이스 | 텐션 클램프 결선 |
| 프로그래밍 인터페이스 | 예 | | |

### 분류

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001132 | ETIM 9.0 | EC001132 |
| ETIM 10.0 | EC001132 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-22 | | |

# PB-DP SUB-D ZF35TERM PS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 도면

### 배선도

