PB-DP SUB-D ZF35TERM PS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사





최근에는 각각 다양한 길이의 케이블이 종종 필요합니다. 이러한 요구를 충족할 수 있도록 바이드뮬러에서는 맞춤형 어셈블리를 위한 다양한 플러그 커넥터를 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	SUB-D
주문 번호	<u>1173240000</u>
유형	PB-DP SUB-D ZF35TERM PS
GTIN (EAN)	4032248965878
수량	1 items



PB-DP SUB-D ZF35TERM PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
깊이	16.8 mm	깊이 (인치)	0.6614 inch
효이 높이	64.6 mm	효이 (진치) 높이 (인치)	2.5433 inch
<u> </u>	46 mm	포(인치) 폭 (인치)	1.811 inch
<u> </u>	85.36 g	<u>¬ (EAI)</u>	1.011 mon
 온도			
습도	+25℃에서 최대 75%, 비응축		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재		
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6al		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	A 11 (((00E	
SCIP	3cc1d9b1-0f2a-47ed-a50)1-ddcfcfaaf625	
SUB-D 커넥터의 기술 사양			
조임 토크	0.3 Nm	하우징 기본 재질	ZnAl
습도	+25°C에서 최대 75%, 비응축	보호 등급	IP30
플러그 주기	≥ 200	데이터 비율	12 MBit/s
외향 엘보	35°	종단 저항기 사용 가능	예
BUS 인터페이스	D-Sub 9-폴, 핀	플러그 커넥터 및 핀 할당	PROFIBUS 사양 준수
인터 록	UNC4-40	하우징의 온도 범위	-20+70 ° C
BUS, PG 인터페이스	D-Sub 9-폴, 소켓	BUS, 케이블 인터페이스	텐션 클램프 결선
프로그래밍 인터페이스	<mark>ଜା</mark>		
분류			
ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ETIM 10.0	EC001132	ECLASS 9.0	27-44-03-02
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-03-02
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-44-03-02
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-44-03-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-44-03-02
ECLASS 13.0	27-44-03-02	LCLASS 14.0	27-44-03-02

ECLASS 15.0

카탈로그 상태 / 도면 2

27-44-03-22







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

배선도

