

RIM 5 6/230VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



D-SERIES 릴레이 소켓용 플러그형 보호 모듈, 보호 기능
선택 사항.
• 환류 다이오드 또는 RC 필터 포함

일반 주문 데이터

버전	D-SERIES, 환류 다이오드, 정격 제어 전압: 6...230 V DC, 플러그인 결선
주문 번호	1174650000
유형	RIM 5 6/230VDC
GTIN (EAN)	4032248971305
수량	10 items

RIM 5 6/230VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cURus)	E312083

치수 및 중량

깊이	44 mm	깊이 (인치)	1.7323 inch
높이	10 mm	높이 (인치)	0.3937 inch
너비	35 mm	폭 (인치)	1.378 inch
순중량	5.3 g		

온도

보관 온도	작동 온도
-------	-------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

정격 데이터 UL

인증 번호(cURus)	E312083
--------------	---------

제어 측

정격 제어 전압	6...230 V DC	상태 표시기	아니요
보호 회로	환류 다이오드		

일반 데이터

컬러 코드	검정
UL94 가연성 등급 구성요소	구성요소 UL94 가연성 등급

인증/표준의 추가 세부 사항

인증 번호(CSA)	80107692	인증 번호(cURus)	E312083
------------	----------	--------------	---------

결선 데이터

와이어 결선 방식	플러그인 결선
-----------	---------

분류

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


RIM 5 6/230VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

배선도



Dimensional drawing

