

DKB CC 85/54



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







일반 주문 데이터

버전	MetalliCard, 접착 스트립, 54 x 85 mm, 투명
주문 번호	<u>1175850000</u>
유형	DKB CC 85/54
GTIN (EAN)	4032248972364
수량	100 items

DKB CC 85/54



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인					
ROHS	준수				
치수 및 중량	'				
	<u>'</u>		"		
깊이	0.01 mm	깊이 (인치)	0.0004 inch		
높이	54 mm	높이 (인치)	2.126 inch		
너비	85 mm	폭 (인치)	3.3464 inch		
순중량	1.57 g				
온도					
작동 온도 범위	-40160 °C				
환경 제품 규정 준수					
Dalle 조스 사태	ᄌᄉ ᅦᇬᇚᄌᆌ				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재				
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음				
일반 데이터					
접착물	조제 아크릴레이트				
<u> </u>	조세 아크릴데이트 자체 접착				
너비	자세 압력 85 mm				
<u> </u>	160 °C				
작동 온도 범위, 최소	-40 °C				
크러 코드	투명				
: 기본 재질	프로그 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
인쇄 문자	<u> </u>				
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태 MetalliCard				
권장 산업	에너지, 프로세스				
호환 가능 프린터					
콤비네이션당 마커 개수	1 MetalliCard = Adhesive strip				
작동 온도 범위	-40160 °C				
분류					
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288		
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288		
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29		
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29		
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04		
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04		
ECLASS 15.0	27-28-11-04				

카탈로그 상태 / 도면 2



DKB CC 85/54



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

