

## E1XZ/32/M32-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



E1XZ 타입 케이블 글랜드는 SWB 편조 강철 와이어 또는 STA 강철 테이프 피복 케이블에 적합하며, E1XZ 타입 글랜드는 내염(Flameproof) Ex d 및 안전성 강화(Increased Safety) Ex e 방폭 기능을 제공합니다. 또한, 피복 클램핑은 케이블 피복과 글랜드 사이의 전기적 결합력을 제공합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	E1XZ(Klippon 이중 씰 SWB/STA 외장 Ex e/d 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 32 x 1.5, 16 mm, 편조 피복, 금속 호일 피복, 1.6 - 2 mm, OD min. 26 - OD max. 34 mm, ID min. 19.50 - ID max. 26.30 mm, 황동, 니켈 도금
주문 번호	<a href="#">1185010000</a>
유형	E1XZ/32/M32-WM
GTIN (EAN)	4050118075021
수량	12 items

## E1XZ/32/M32-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



RoHS

준수

## 치수 및 중량

높이	67 mm	높이 (인치)	2.6378 inch
너비	50.6 mm	폭 (인치)	1.9921 inch
길이	83 mm	길이 (인치)	3.2677 inch
순중량	418 g		

## 온도

작동 온도 -50 °C...120 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	Od756fc1-6076-45f4-ae6d-db4288d0aef0

## 일반 정보

케이블 외경, 최대	34 mm	케이블 외경, 최소	26 mm
내부 케이블 직경, 최대	26.30 mm	내부 케이블 직경, 최소	19.50 mm
O-링	실리콘	조임 토크	65 Nm
실리콘	예	와이어 개수	1
피복, 최대	2 mm	피복, 최소	1.6 mm
작동 온도 범위, 최대	120 °C	작동 온도 범위, 최소	-50 °C
나사선 피치	1.5 mm	할로겐	아니요
표준 규격	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	AF 크기 1	46 mm
AF 크기 2	46 mm	보호 등급	IP66, IP68
케이블 글랜드	M 32	기본 재질	황동, 니켈 도금
실 인서트	실리콘	실링	실리콘
외부 스레드	M 32 x 1.5	나사선 길이	16 mm
피복 유형, 단기	SWB, STA	방폭 유형	Ex d - 방염, Ex e - 안전성 향성
피복 유형	편조 피복, 금속 호일 피복	설치 지침	조립 안내 참조

## 케이블 글랜드 인증 번호

식별	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호	TÜV IT 16ATEX 059X
케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호	IECEx TPS 16.0004X	케이블 글랜드(CCC) 인증 번호	2020322313000069
인증 번호(IECEx)	IECEx TPS 16.0004X		

## E1XZ/32/M32-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 기술 데이터

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 분류

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		

## E1XZ/32/M32-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 황동 락 너트, 니켈 도금



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블  
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고  
록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도  
포함되어 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	SKMU M32 MS	버전
주문 번호	<a href="#">1737020000</a>	SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, M 32, 4 mm, 황동, 니켈 도금
GTIN (EAN)	4008190956493	
수량	100 ST	

## 스테인리스 스틸 로크 너트, 내추럴 마감



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블  
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고  
록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도  
포함되어 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	SKMUS M32-W	버전
주문 번호	<a href="#">1185710000</a>	SKMU SS(스테인리스 스틸 락너트), 너트, M 32, 3.8 mm, 스테인리스
GTIN (EAN)	4050118233759	스틸 1.4404
수량	144 ST	