


AP 100 D OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다.

프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요구에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다.

또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 엔드 플레이트, RS 100 주황색, 엔드 플레이트 직접 마운팅 양쪽, 너비: 22 mm |
| 주문 번호 | 1185160000 |
| 유형 | AP 100 D OR |
| GTIN (EAN) | 4008190058388 |
| 수량 | 20 items |

AP 100 D OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| RoHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|----------|---------|-------------|
| 깊이 | 21.9 mm | 깊이 (인치) | 0.8622 inch |
| 높이 | 108.2 mm | 높이 (인치) | 4.2598 inch |
| 너비 | 22 mm | 폭 (인치) | 0.8661 inch |
| 순중량 | 7.1 g | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

재료 데이터

| | | | |
|--------------|-------|---|-----------|
| UL 94 가연성 등급 | V-2 | 절연재 | PA 66 |
| 절연재 그룹 | I | 표면 마감 | 미처리 |
| 기본 재질 | PA 66 | CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수) | 600 ≤ CTI |

일반 데이터

| | | | |
|-----------|----------|--------|-------------|
| 컬러 코드 | 주황색 | 보호 등급 | IP20(설치 상태) |
| 컬러 차트(유사) | RAL 2000 | 캡슐화 옵션 | 아니요 |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC002779 |
| ETIM 10.0 | EC002779 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 | | |



AP 100 D OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


도면

DIRECT MOUNTING
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)



액세서리

RS 100 - 프로파일 하우징



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다.

프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요구에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다.

또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | PTSC KB40X14 | 버전 |
| 주문 번호 | 4019420000 | 장착 스크류 (단자대), 0.00 mm, 스틸, 깊이: 7 mm, 너비: 16.9 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190243029 | 높이: 7 mm |
| 수량 | 100 ST | |