



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	SKMU SS(스테인리스 스틸 록너트), 너트, M 40, 3.8 mm, 스테인레스 스틸 1.4404
주문 번호	1185720000
유형	SKMUS M40-W
GTIN (EAN)	4050118233766
수량	144 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

높이	4.8 mm	높이 (인치)	0.189 inch
순중량	22.3 g		

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

나사산 피치	1.5 mm	할로겐	무할로겐
AF 크기 1	46 mm	두께	4.50 mm
케이블 글랜드	M 40	기본 재질	스테인레스 스틸 1.4404
외부 스레드	M 40	내부 나사산	M 40
나사선 길이	3.8 mm		

분류

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		