데이터 시트

SKMUS M63-W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	SKMU SS(스테인리스 스틸 록너트), 너트, M 63, 5.3 mm, 스테인레스 스틸 1,4404
	5.3 mm, 프데인데스 크릴 1.4404
주문 번호	<u>1185740000</u>
유형	SKMUS M63-W
GTIN (EAN)	4050118269970
 수량	20 items

SKMUS M63-W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인 ROHS 준수 치수 및 중량	높이 (인치)	
	논이 (이치)	
치수 및 중량	논이 (이치)	
	놀이 /이치)	
	놀이 (이치)	
높이 6.3 mm		0.248 inch
 순중량 90 g		
- 온도		
작동 온도		
환경 제품 규정 준수		
RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존		
REACH SVHC 0.1 wt% 이상	의 SVHC 없음	
일반 정보		
		'
나사산 피치 1.5 mm	할로겐	무할로겐
AF 크기 1 75 mm	 두께	6.00 mm
케이블 글랜드 M 63	 기본 재질	스테인레스 스틸 1.4404
외부 스레드 M 63	 내부 나사산	M 63
나사선 길이 5.3 mm		
분류		
ETIM 6.0 EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0 EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0 EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1 27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0 27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0 27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0 27-14-08-05		

카탈로그 상태 / 도면 2