

**A2LCS/63/M63-M63F-WM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



A2LC 타입 케이블 글랜드는 무피복 케이블에 적합한 제품으로 콘듀잇 연결용 암형 스레드를 제공하며, 내염 (Flameproof) Ex d 및 안전성 강화(Increased Safety) Ex e 방폭 보호 기능을 제공합니다.

**일반 주문 데이터**

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | A2LC(Klippon 비외장, 도관 결선 스레드 포함, Ex e/d 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 63 x 1.5, 19 mm, OD min. 49.5 - OD max. 56 mm, 스테인레스 스틸 1.4404 |
| 주문 번호      | <a href="#">1187270000</a>   |
| 유형         | A2LCS/63/M63-M63F-WM   |
| GTIN (EAN) | 4050118081190  |
| 수량         | 4 items  |
| 배송 상태      | 단종   |
| 이용가능 기간    | 2024-08-31T00:00:00+02:00  |

**A2LCS/63/M63-M63F-WM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 높이  | 59.8 mm | 높이 (인치) | 2.3543 inch |
| 너비  | 88 mm   | 폭 (인치)  | 3.4646 inch |
| 길이  | 78.8 mm | 길이 (인치) | 3.1024 inch |
| 순중량 | 902 g   |         |             |

온도

작동 온도 -50 °C...120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

|              |                          |                 |   |
|--------------|--------------------------|-----------------|---|
| 케이블 외경, 최대   | 56 mm                    | 케이블 외경, 최소      | 49.5 mm   |
| O-링          | 실리콘                      | 조임 토크           | 130 Nm  |
| 실리콘          | 예                        | 작동 온도 범위, 최대    | 120 °C  |
| 작동 온도 범위, 최소 | -50 °C                   | 나사산 피치          | 1.5 mm  |
| 할로겐          | 아니요                      | 표준 규격           | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 |
| AF 크기 1      | 80 mm                    | AF 크기 2         | 80 mm   |
| 보호 등급        | IP66, IP68               | 케이블 글랜드         | M 63  |
| 기본 재질        | 스테인레스 스틸 1.4404          | 실 인서트           | 실리콘   |
| 실링           | 실리콘                      | 외부 스레드          | M 63 x 1.5  |
| 나사선 길이       | 19 mm                    | 도관 스레드 크기(센티미터) | M63   |
| 방폭 유형        | Ex d - 방염, Ex e - 안전성 향상 | 설치 지침           | 조립 안내 참조  |

케이블 글랜드 인증 번호

|                      |   |                     |                    |
|----------------------|---|---------------------|--------------------|
| 식별                   | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | 케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호 | TÜV IT 16ATEX 059X |
| 케이블 글랜드(IECEX) 인증 번호 | IECEX TPS 16.0004X                                  | 케이블 글랜드(CCC) 인증 번호  | 2020322313000069   |
| 인증 번호(IECEX)         | IECEXTPS16.0004X                                    |                     |                    |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-04 |             |             |

## A2LCS/63/M63-M63F-WM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### 스테인리스 스틸 로크 너트, 내추럴 마감



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형         | SKMUS M63-W                | 버전   |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1185740000</a> | SKMU SS(스테인리스 스틸 록너트), 너트, M 63, 5.3 mm, 스테인레스 |  |
| GTIN (EAN) | 4050118269970              | 스틸 1.4404                                      |  |
| 수량         | 20 ST                      |  |  |

#### 나일론 플랫 와셔 - GWDR



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                   |  |
|------------|----------------------------|-------------------|--|
| 유형         | GWDR M63-W                 | 버전                |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1185670000</a> | 퍼 쇄형, M 63, 나일론 6 |  |
| GTIN (EAN) | 4064675423270              |                   |  |
| 수량         | 10 ST                      |                   |  |