# A2LCS/40/M40-NPT1-1/4F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





A2LC 타입 케이블 글랜드는 무피복 케이블에 적합한 제품으로 콘듀잇 연결용 암형 스레드를 제공하며, 내염 (Flameproof) Ex d 및 안전성 강화(Increased Safety) Ex e 방폭 보호 기능을 제공합니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	A2LC(Klippon 비외장, 도관 결선 스레드 포함, Ex e/d 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 40 x 1.5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, 스테인레스 스틸 1.4404
주문 번호	<u>1187330000</u>
유형	A2LCS/40/M40-NPT1-1/4F
GTIN (EAN)	4050118081237
수량	9 items

카탈로그 상태 / 도면 1

# A2LCS/40/M40-NPT1-1/4F



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC000441

EC000441

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인			
승인			
<del>중</del> 인	$\mathfrak{S}$	IECEx Ex	
ROHS	<u></u> 준수		
치수 및 중량			
높이 높이	55.8 mm	높이 (인치)	2.1968 inch
<u> </u>	55 mm	폭 (인치)	2.1654 inch
<u> </u>	71.8 mm	길이 (인치)	2.8268 inch
<u> </u>	414 g	<u> </u>	
온도			
작동 온도	-50 °C120 °C		
 환경 제품 규정 준수			
T A!!	T A All Al -1 T -11		
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
일반 정보			1
케이블 외경, 최대	32.2 mm	케이블 외경, 최소	25.5 mm
0-링	실리콘	조임 토크	80 Nm
실리콘	<u> </u>	 작동 온도 범위, 최대	120 °C
작동 온도 범위, 최소	-50 °C	나사산 피치	1.5 mm
할로겐	아니요	표준 규격	EN 60079-0, EN 60079- EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, G 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
AF 크기 1	50 mm	AF 크기 2	50 mm
보호 등급	IP66, IP68	케이블 글랜드	M 40
기본 재질	스테인레스 스틸 1.4404	실 인서트	실리콘
실링	실리콘	외부 스레드	M 40 x 1.5
나사선 길이	16 mm	방폭 유형	Ex d - 방염, Ex e - 안전성 향성
설치 지침	조립 안내 참조	도관 스레드 크기(인치)	NPT 1-1/4"
케이블 글랜드 인증 번호			
식별	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex	케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호	TÜV IT 16ATEX 059X
	eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da		
레이브 그래드/IECE의 이즈 비송		케이브 그래드/CCC) 이즈 비송	2020222212000060
케이블 글랜드(IECEx) 인증 번호 인증 번호(IECEX)	IECEX TPS 16.0004X IECEXTPS16.0004X	케이블 글랜드(CCC) 인증 번호	2020322313000069

ETIM 6.0

ETIM 8.0

카탈로그 상태 / 도면 2

ETIM 7.0

ETIM 9.0

EC000441

EC000441







#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-34	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-04
ECLASS 13.0	27-14-08-04	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		

### A2LCS/40/M40-NPT1-1/4F



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

### 스테인리스 스틸 로크 너트, 내추럴 마감



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형 SKMUS M40-W 버전

주문 번호 <u>1185720000</u>

4050118233766

수량 144 ST

GTIN (EAN)

SKMU SS(스테인리스 스틸 록너트), 너트, M 40, 3.8 mm, 스테인레스

스틸 1.4404

#### 나일론 플랫 와셔 - GWDR



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

### 일반 주문 데이터

유형 GWDR M40-W 버전 주문 번호 1185640000 펴 쇄형

GTIN (EAN) 4050118078336

수량 50 ST

펴 쇄형, M 40, 나일론 6

카탈로그 상태 / 도면 4