

**A2LCS/63/M63-NPT2-1/2F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



A2LC 타입 케이블 글랜드는 무피복 케이블에 적합한 제품으로 콘듀잇 연결용 암형 스레드를 제공하며, 내염 (Flameproof) Ex d 및 안전성 강화(Increased Safety) Ex e 방폭 보호 기능을 제공합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	A2LC(Klippon 비외장, 도관 결선 스레드 포함, Ex e/d 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 63 x 1.5, 19 mm, OD min. 49.5 - OD max. 56 mm, 스테인레스 스틸 1.4404
주문 번호	<a href="#">1187370000</a>
유형	A2LCS/63/M63-NPT2-1/2F
GTIN (EAN)	4050118081275
수량	4 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2024-08-31T00:00:00+02:00

**A2LCS/63/M63-NPT2-1/2F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

높이	59.8 mm	높이 (인치)	2.3543 inch
너비	88 mm	폭 (인치)	3.4646 inch
길이	78.8 mm	길이 (인치)	3.1024 inch
순중량	902 g		

온도

작동 온도 -50 °C... 120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

케이블 외경, 최대	56 mm	케이블 외경, 최소	49.5 mm
O-링	실리콘	조임 토크	130 Nm
실리콘	예	작동 온도 범위, 최대	120 °C
작동 온도 범위, 최소	-50 °C	나사산 피치	1.5 mm
할로겐	아니요	표준 규격	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
AF 크기 1	80 mm	AF 크기 2	80 mm
보호 등급	IP66, IP68	케이블 글랜드	M 63
기본 재질	스테인레스 스틸 1.4404	실 인서트	실리콘
실링	실리콘	외부 스레드	M 63 x 1.5
나사선 길이	19 mm	방폭 유형	Ex d - 방염, Ex e - 안전성 향상
설치 지침	조립 안내 참조	도관 스레드 크기(인치)	NPT 2-1/2"

케이블 글랜드 인증 번호

식별	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호	TÜV IT 16ATEX 059X
케이블 글랜드(IECEX) 인증 번호	IECEX TPS 16.0004X	케이블 글랜드(CCC) 인증 번호	2020322313000069
인증 번호(IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

분류

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		

## A2LCS/63/M63-NPT2-1/2F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

### 스테인리스 스틸 로크 너트, 내추럴 마감



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

### 일반 주문 데이터

유형	SKMUS M63-W	버전	
주문 번호	<a href="#">1185740000</a>	SKMU SS(스테인리스 스틸 록너트), 너트, M 63, 5.3 mm, 스테인레스	
GTIN (EAN)	4050118269970	스틸 1.4404	
수량	20 ST		

### 나일론 플랫 와셔 - GWDR



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

### 일반 주문 데이터

유형	GWDR M63-W	버전	
주문 번호	<a href="#">1185670000</a>	퍼 섀형, M 63, 나일론 6	
GTIN (EAN)	4064675423270		
수량	10 ST		