
데이터 시트

AP 110 D GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다.
프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다.
또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

버전	엔드 플레이트, RS 100 회색(페블 그레이), 엔드 플레이트 직접 마운팅 양쪽, 너비: 22 mm
주문 번호	1188660000
유형	AP 110 D GY
GTIN (EAN)	4032248972616
수량	10 items

데이터 시트

AP 110 D GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수

치수 및 중량

깊이	71.7 mm	깊이 (인치)	2.8228 inch
높이	109.5 mm	높이 (인치)	4.311 inch
너비	22 mm	폭 (인치)	0.8661 inch
순중량	16.41 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

재료 데이터

UL 94 가연성 등급	V-2	절연재 그룹	I
표면 마감	미처리	기본 재질	PA 66
CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수)	600 ≤ CTI		

일반 데이터

컬러 코드	회색(페블 그레이)	보호 등급	IP20(설치 상태)
컬러 차트(유사)	RAL 7032		

분류

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

AP 110 D GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

