

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





E1W 타입 케이블 글랜드는 SWA 강철 와이어 피복 케이블에 적합하며, E1W 타입 글랜드는 내염(Flameproof) Ex d 및 안전성 강화(Increased Safety) Ex e 방폭 기능을 제공합니다. 또한, 피복 클램핑은 케이블 피복과 글랜드 사이의 전기적 결합력을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	E1W(Klippon 이중 씰 SWA 외장 Ex e/d 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 50 x 1.5, 16 mm, 단일 와이어 피복, 2 - 2.5 mm, OD min. 38.5 - OD max. 46.5 mm, ID min. 31.50 - ID max. 38.20 mm, 스테인레스 스틸 1.4404
주문 번호	<u>1188900000</u>
유형	E1WS/50S/M50-WM
GTIN (EAN)	4050118085556
수량	4 items

카탈로그 상태 / 도면



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

:0	
•	
	.o

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

높이	77.5 mm	높이 (인치)	3.0512 inch
너비	66 mm	 폭 (인치)	2.5984 inch
길이	93.5 mm	길이 (인치)	3.6811 inch
순중량	727 g		

온도

작동 온도 -50 °C...120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

케이블 외경, 최대	46.5 mm	케이블 외경, 최소	38.5 mm
내부 케이블 직경, 최대	38.20 mm	내부 케이블 직경, 최소	31.50 mm
0-링	실리콘	조임 토크	95 Nm
실리콘	બા	와이어 개수	1
피복, 최대	2.5 mm	피복, 최소	2 mm
작동 온도 범위, 최대	120 °C	작동 온도 범위, 최소	-50 °C
나사산 피치	1.5 mm	할로겐	아니요
표준 규격	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3	AF 크기 1	60 mm
AF 크기 2	60 mm	보호 등급	IP66, IP68
케이블 글랜드	M 50	기본 재질	스테인레스 스틸 1.4404
실 인서트	실리콘	 실링	실리콘
외부 스레드	M 50 x 1.5	나사선 길이	16 mm
피복 유형, 단기	SWA	방폭 유형	Ex d - 방염, Ex e - 안전성 향성
피복 유형	단일 와이어 피복	설치 지침	조립 안내 참조

케이블 글랜드 인증 번호

식별	II 2G 1D. Ex db IIC Gb. Ex	케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호	TÜV IT 16ATEX 059X
	eb IIC Gb. Ex ta IIIC Da	11 12 22 (11 17 28 2	
	eb iic db, Ex la iiic ba		
케이블 글랜드(IECEx) 인증 번호	IECEx TPS 16.0004X	케이블 글랜드(CCC) 인증 번호	2020322313000069
인증 번호(IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

작성 날짜 28.11.2025 06:52:47 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

분류

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-34	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-04
ECLASS 13.0	27-14-08-04	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

스테인리스 스틸 로크 너트, 내추럴 마감



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 SKMUS M50-W 버전

주문 번호 <u>1185730000</u> SKMU SS(스테인리스 스틸 록너트), 너트, M 50, 5.3 mm, 스테인레스

4050118233773 스틸 1.4404

수량 30 ST

GTIN (EAN)

나일론 플랫 와셔 - GWDR



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 GWDR M50-W 버전 주문 번호 <u>1185650000</u> 펴쇄형, M 50, 나일론 6 GTIN (EAN) 4050118078312 수량 25 ST

작성 날짜 28.11.2025 06:52:47 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 4