

CH20M FE 12-67 1.5SN RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



기능적 안전 - 완전 통합 또는 단순 장착
 선택 사항인 "CH20M FE" 연결은 기능적 접지를 위한
 조립 레일 접촉을 통해 시스템에 최적의 보호 기능을
 제공합니다.

6mm 하우징에 미리 조립된 기능성 접지 단자는 전자기기
 실드를 조립 레일에 안정적으로 연결할 수 있도록
 해줍니다. 리플로우 공정을 통해 12.5~67.5mm의
 하우징에 기능성 접지 접촉부를 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	전자 부품 하우징, 액세서리, THT/THR 용접 결선, 5.00 mm, 극 수: 1, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 주석 도금, 은회색, Tape
주문 번호	1189370000
유형	CH20M FE 12-67 1.5SN RL
GTIN (EAN)	4032248972715
수량	750 items
제품 데이터	UL:
패키징	Tape

CH20M FE 12-67 1.5SN RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	11.7 mm	깊이 (인치)	0.4606 inch
높이	13.1 mm	높이 (인치)	0.5157 inch
너비	5.4 mm	폭 (인치)	0.2126 inch
순중량	0.48 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

자재 데이터

컬러 코드	은회색	컬러 차트(유사)	RAL 7001
접점 표면	주석 도금	보관 온도, 최소	-40 °C
보관 온도, 최대	70 °C		

IEC 정격데이터

표준에 따라 시험완료: IEC 60664-1, IEC 61984

재료 데이터

표면 마감: 주석 도금 기본 재질: 구리 합금

일반 데이터

컬러 코드	은회색	보호 등급	IP20
컬러 차트(유사)	RAL 7001		

중요 참고 사항

IPC 준수: 적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.

분류

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-27-92
ECLASS 15.0	27-18-27-92		