



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | 엔드 플레이트, RS 100 검정, 엔드 플레이트 직접 마운팅 양쪽, 너비: 22 mm |
| 주문 번호      | <a href="#">1189880000</a>                       |
| 유형         | AP 111 D BK                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118159929                                    |
| 수량         | 10 items   |

기술 데이터

승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

|     |          |         |             |
|-----|----------|---------|-------------|
| 깊이  | 101.7 mm | 깊이 (인치) | 4.0039 inch |
| 높이  | 108.6 mm | 높이 (인치) | 4.2756 inch |
| 너비  | 22 mm    | 폭 (인치)  | 0.8661 inch |
| 순중량 | 8 g      |         |             |

환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

재료 데이터

|              |       |   |           |
|--------------|-------|---|-----------|
| UL 94 가연성 등급 | V-2   | 절연재                                       | PA 66     |
| 절연재 그룹       | I     | 표면 마감                                     | 미처리       |
| 기본 재질        | PA 66 | CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수) | 600 ≤ CTI |

일반 데이터


|           |          |        |             |
|-----------|----------|--------|-------------|
| 컬러 코드     | 검정       | 보호 등급  | IP20(설치 상태) |
| 컬러 차트(유사) | RAL 9011 | 캡슐화 옵션 | 아니요         |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC002779    |
| ETIM 10.0   | EC002779    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 |             |             |


도면

DIRECT MOUNTING  
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)



액세서리

RS 100 - 프로파일 하우징



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형         | PTSC KB40X14               | 버전  |  |
| 주문 번호      | <a href="#">4019420000</a> | 장착 스크류 (단자대), 0.00 mm, 스틸, 깊이: 7 mm, 너비: 16.9 mm, |  |
| GTIN (EAN) | 4008190243029              | 높이: 7 mm  |  |
| 수량         | 100 ST                     |   |  |