

MULTI-STRIPAX PV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



- 특수 절연재를 사용하는 연선 및 강선
- 각 산업 부문용 고품질 탈피(항공 산업 요건 충족)
- 특수한 형태의 블레이드로 특수 절연재/도체 조합 탈피 가능
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 유닛을 교체할 수 있어 기능이 높음
- 탈피 품질이 고름
- 도체가 손상되지 않음
- 견고한 설계로 높은 내구성과 안정성
- 통합 절단 기능

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------|
| 버전 | 태양광 발전, 플러그인 커넥터 |
| 주문 번호 | 1190490000 |
| 유형 | MULTI-STRIPAX PV |
| GTIN (EAN) | 4032248973262 |
| 수량 | 1 items |

MULTI-STRIPAX PV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이 | 40 mm | 깊이 (인치) | 1.5748 inch |
| 높이 | 85 mm | 높이 (인치) | 3.3464 inch |
| 너비 | 250 mm | 폭 (인치) | 9.8425 inch |
| 순중량 | 548 g | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 영향을 받지 않음 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

기술 데이터

| | |
|-------|------|
| 품목 설명 | 탈피공구 |
|-------|------|

탈피 공구

| | | | |
|---------------|---------------------------------|----------------|--------------------|
| 케이블 유형 | 태양광 케이블 및 유사 접지 케이블 및 단락 방지 케이블 | 컨덕터 단면적(절단 용량) | 16 mm ² |
| 탈피 범위 AWG, 최대 | 8 AWG | 탈피 범위 AWG, 최소 | 14 AWG |
| 탈피 길이, 최소 | 2 mm | 전선 굵기, 최대 | 10 mm ² |
| 전선 굵기, 최소 | 4 mm ² | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002109 | ETIM 9.0 | EC002109 |
| ETIM 10.0 | EC002109 | ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 | | |

MULTI-STRIPAX PV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

액세서리 / 교체 부품



- 특수 절연재를 사용하는 연선 및 강선
- 각 산업 부문용 고품질 탈피(항공 산업 요건 충족)
- 특수한 형태의 블레이드로 특수 절연재/도체 조합 탈피 가능
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 유닛을 교체할 수 있어 기능이 높음
- 탈피 품질이 고름
- 도체가 손상되지 않음
- 견고한 설계로 높은 내구성과 안정성
- 통합 절단 기능

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| 유형 | AIE M-SPX 0.25-1.5 S | 버전 |
| 주문 번호 | 9204550000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248671090 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | AIE M-SPX 1.5-6.0 S | 버전 |
| 주문 번호 | 9204570000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248671113 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | AIE MULTI-SPX 0.75-4²SL | 버전 |
| 주문 번호 | 9203730000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248576449 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | AIE MULTI-STRIPAX 16 SL | 버전 |
| 주문 번호 | 9202270000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248486212 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | AIE MULTI-STRIPAX 6-16 | 버전 |
| 주문 번호 | 9202260000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248486205 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | AIE MULTI-STRIPAX ASI | 버전 |
| 주문 번호 | 9202300000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248486250 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | AIE MULTI-STRIPAX AWG | 버전 |
| 주문 번호 | 9202280000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248486236 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | AIE MULTI-STRIPAX GKWLW | 버전 |
| 주문 번호 | 9205770000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248836291 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | AIE MULTI-STRIPAX POF | 버전 |
| 주문 번호 | 1212770000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248994434 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | AIE MULTI-STRIPAX PV | 버전 |
| 주문 번호 | 1204280000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248987030 | |
| 수량 | 1 ST | |

MULTI-STRIPAX PV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 유형 | ERAN MULTI-STRIPAX | 버전 |
| 주문 번호 | 9203100000 | Spare stop set |
| GTIN (EAN) | 4032248538102 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | ERME MULTI-STRIPAX | 버전 |
| 주문 번호 | 9203070000 | Spare cutting blade |
| GTIN (EAN) | 4032248538096 | |
| 수량 | 1 ST | |