


ELS 6/30 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



ELS MultiCard 마커는 PrintJet, 플로터 또는 SMark 프린터로 인쇄할 수 있습니다. 특히 PrintJet AVANCED를 사용한 컬러 인쇄는 케이블 및 단자대 스트립의 눈에 띄는 식별 표시를 가능하게 해줍니다.

WKM 8/30 케이블 마커 또는 EM8/30 그룹-태그 캐리어용 ELS 6/30

SchT5S 그룹-태그 캐리어용 ELS 7/40

WKM 18/43 케이블 마커 또는 SchT5 그룹-태그 캐리어용 ELS 16/40

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

버전	ELS, 인서트 마커, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, 흰색
주문 번호	1191390000
유형	ELS 6/30 K MC NE WS
GTIN (EAN)	4032248974177
수량	80 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	0.8 mm	깊이 (인치)	0.0315 inch
높이	30 mm	높이 (인치)	1.1811 inch
너비	6 mm	폭 (인치)	0.2362 inch
순중량	0.81 g		

온도

작동 온도 범위 -40...100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.006 kg CO2 eq.	

일반 데이터

용지당 수	16		
인쇄 유형	검은색		
버전	자체 접착		
너비	6 mm		
UL 94 가연성 등급	V-2		
작동 온도 범위, 최대	100 °C		
작동 온도 범위, 최소	-40 °C		
컬러 코드	흰색		
할로겐	아니요		
기본 재질	폴리아미드 66		
인쇄 문자	블랭크		
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	MultiCard	
호환 가능 프린터	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2		
조합네이션당 마커 개수	1 MultiCard = Insert markers		
작동 온도 범위	-40...100 °C		

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	아니요	컨덕터 O.D., 최대	115 mm
컨덕터 O.D., 최소	7 mm	컨덕터 O.D.	7 - 115 mm

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

