

그림과 유사



바이드물러는 폭넓은 인클로저 제품 외에도 광범위한 용도로 사용할 수 있는 다양한 케이블 글랜드 제품을 공급하고 있습니다.

황동, 플라스틱 및 스테인리스 스틸 소재로 만든 케이블 글랜드는 가장 다양한 IP 보호 클래스를 충족하기 때문에 어떤 산업용 인클로저에도 적합합니다.

케이블 글랜드 제품은 케이블 글랜드 시리즈와 응용 용도에 따라 VDE, UL, UR, cULus, DNV GL 또는 EN 45545 표준에 따라 승인 및 테스트를 받습니다.

일반 주문 데이터

버전	사각 커넥터, 액세서리, 케이블 글랜드, 스테인리스 스틸 1.4305(303)
주문 번호	<a href="#">1193580000</a>
유형	VGM32-SS68 15-25 BG
GTIN (EAN)	4032248976553
수량	25 items

VGM32-SS68 15-25 BG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

길이	40 mm	길이 (인치)	1.5748 inch
순중량	101 g		

온도

한계 온도 -40 °C ... 130 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

케이블 외경, 최대	25 mm	케이블 외경, 최소	15 mm
O-링	실리콘	GWDR 보호 등급	IP68
UL 94 가연성 등급	V-0	작동 온도 범위, 최대	130 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	할로겐	무할로겐
표준 규격	EN 45545-2:2013	AF 크기 1	36 mm
AF 사이즈	36 mm	보호 등급	IP68 - 15 bar
케이블 글랜드	M 32	기본 재질	스테인리스 스틸 1.4305(303)
외부 스레드	M 32	나사선 길이	8 mm

분류

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		