

**VGM40-SS68 20-32 BG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



바이드물러는 폭넓은 인클로저 제품 외에도 광범위한 용도로 사용할 수 있는 다양한 케이블 글랜드 제품을 공급하고 있습니다.

황동, 플라스틱 및 스테인리스 스틸 소재로 만든 케이블 글랜드는 가장 다양한 IP 보호 클래스를 충족하기 때문에 어떤 산업용 인클로저에도 적합합니다.

케이블 글랜드 제품은 케이블 글랜드 시리즈와 응용 용도에 따라 VDE, UL, UR, cULus, DNV GL 또는 EN 45545 표준에 따라 승인 및 테스트를 받습니다.

**일반 주문 데이터**

|            |   |
|------------|---|
| 버전         | 사각 커넥터, 액세서리, 케이블 글랜드, 스테인리스 스틸 1.4305(303) |
| 주문 번호      | <a href="#">1193590000</a>                  |
| 유형         | VGM40-SS68 20-32 BG                         |
| GTIN (EAN) | 4032248976614                               |
| 수량         | 10 items                                    |

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

|     |          |         |             |
|-----|----------|---------|-------------|
| 길이  | 43 mm    | 길이 (인치) | 1.6929 inch |
| 순중량 | 146.43 g |         |             |

온도

한계 온도 -40 °C ... 130 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

|              |                 |              |                         |
|--------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| 케이블 외경, 최대   | 32 mm           | 케이블 외경, 최소   | 20 mm                   |
| O-링          | 실리콘             | GWDR 보호 등급   | IP68                    |
| UL 94 가연성 등급 | V-0             | 작동 온도 범위, 최대 | 130 °C                  |
| 작동 온도 범위, 최소 | -40 °C          | 할로겐          | 무할로겐                    |
| 표준 규격        | EN 45545-2:2013 | AF 크기 1      | 45 mm                   |
| AF 사이즈       | 45 mm           | 보호 등급        | IP68 - 15 bar           |
| 케이블 글랜드      | M 40            | 기본 재질        | 스테인리스 스틸<br>1.4305(303) |
| 외부 스레드       | M 40            | 나사선 길이       | 8 mm                    |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 |             |             |