

VGM25-MS68 11-20 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



바이드물러는 폭넓은 인클로저 제품 외에도 광범위한 용도로 사용할 수 있는 다양한 케이블 글랜드 제품을 공급하고 있습니다.

황동, 플라스틱 및 스테인리스 스틸 소재로 만든 케이블 글랜드는 가장 다양한 IP 보호 클래스를 충족하기 때문에 어떤 산업용 인클로저에도 적합합니다.

케이블 글랜드 제품은 케이블 글랜드 시리즈와 응용 용도에 따라 VDE, UL, UR, cULus, DNV GL 또는 EN 45545 표준에 따라 승인 및 테스트를 받습니다.

일반 주문 데이터

버전	사각 커넥터, 액세서리, 케이블 글랜드, 황동, 니켈 도금
주문 번호	1193600000
유형	VGM25-MS68 11-20 BG
GTIN (EAN)	4032248976560
수량	50 items

VGM25-MS68 11-20 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

길이	36.5 mm	길이 (인치)	1.437 inch
순중량	70 g		

온도

한계 온도 -40 °C ... 130 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

일반 정보

케이블 외경, 최대	20 mm	케이블 외경, 최소	11 mm
O-링	NBR	GWDR 보호 등급	IP68
UL 94 가연성 등급	V-0	작동 온도 범위, 최대	130 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	할로겐	무할로겐
표준 규격	EN 45545-2:2013	AF 크기 1	30 mm
AF 사이즈	30 mm	보호 등급	IP68 - 15 bar
케이블 글랜드	M 25	기본 재질	황동, 니켈 도금
외부 스레드	M 25	나사선 길이	7.5 mm

분류

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		