

HDC-C-HE-BM0.5AG


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

일반 주문 데이터

버전	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 0.5, 회전됨, 구리 합금
주문 번호	1201100000
유형	HDC-C-HE-BM0.5AG
GTIN (EAN)	4008190142698
수량	100 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cURus)	E92202

치수 및 중량

직경	4.5 mm	순중량	1.59 g
----	--------	-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

일반 데이터

접점 직경, 수형 Ø	2.5 mm	탈피 길이, 정격 결선	7.5 mm
결선 유형	크림프 결선	버전 인서트	HE, HEE, HQ, MixMate
불륨 저항	≤2 mΩ	전선 굵기, 최대	0.5 mm ²
전선 굵기, 최소	0.5 mm ²	표면 마감	은색
플러그 주기	≥ 500	유형	암형(Female)
기본 재질	구리 합금	시리즈	HE
생산 방법	회전됨	결선된 와이어의 단면적	0.5 - 0.5 mm ²
접점 재료	구리 합금		

분류

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

도면

