

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com













두 I/O 슬레이브 사이 또는 컨트롤과 하나의 I/O 모듈 사이를 결선하는 가장 안정적인 방법은 선조립 케이블을 사용하는 것입니다. 케이블 라인은 PROFIBUS, CANopen, DeviceNetTM, EtherCAT 및 이더넷을 포괄합니다.

일반 주문 데이터

버전	버스 라인, 극 수: 4, 40 m, 핀, 직선형, RJ45, 차펴: 예, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
주문 번호	<u>1201214000</u>
유형	SAIL-M8GRJ45-4S40UIE
GTIN (EAN)	4050118692761
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인

(€ 器

ROHS 준석

치수 및 중량

순중량 1101 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태준수, 예외 존재RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)6cREACH SVHCLead 7439-92-1SCIPe8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

케이블의 기술 사양

케이블 길이	40 m	외피 색상	녹색
오일 저항	Yes	케이블 캐리어에 적합	예
코어 단면적	0.15 mm ²	차펴	예
할로겐	아니요	 절연	PP
가속	5 m/s ²	구부림 반경, 최소, 이동	7.5 x 케이블 직경
구부림 반경, 최소, 고정	4 x 케이블 직경	구부림 주기	5 Mio
화염 내성	in accordance with IEC 60332-1-2	속도	180 m/s
외피 재질	PUR	UL AWM 방식 규격 외부 클래딩	20963 (80 °C / 30 V)
하이브리드 케이블	아니요	컬러 코딩	파란색, 주황색, 흰색/파란색, 흰색/주황색
온도 범위, 고정	-4080 °C	폴 수	4
외경	$4.8~\text{mm}\pm0.3~\text{mm}$		

일반 기술 데이터

코딩	없음	접점 표면	금도금
LED	아니요	버전	핀, 직선형, RJ45
하우징 기본 재질	PUR	공칭 전압	30 V
정격 전류	4 A	보호 등급	IP67
오염 심각도	3	점퍼 연결	아니요
나사선 링 재질	황동, 니켈 도금	하우징의 온도 범위	-25+80 °C
조임 토크	M8: 0.6 Nm		_

전기 속성

공칭 전압 30 V

플러그, 우

플러그 우측	한쪽 끝, RJ45, IP20, 수형
E-1- 1 1	접점, 직선, 차펴
	합점, 역신, 자파

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

폭러	٦.	좌
		_

한쪽 끝, M8, 폴 수[In-Block]: 4, IP67, 수형 접점, 직선, 차펴 플러그 좌측

분류

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

카탈로그 상태 / 도면




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

치수 도면 치수 도면







Male, straight

RJ45

폴 계획

폴 계획





RJ45






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

배선도 이상적 툴: Screwty ® (토크 기능 탑재)





Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F