A2LC/25/M25-M25F-WM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





A2LC 타입 케이블 글랜드는 무피복 케이블에 적합한 제품으로 콘듀잇 연결용 암형 스레드를 제공하며, 내염 (Flameproof) Ex d 및 안전성 강화(Increased Safety) Ex e 방폭 보호 기능을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	A2LC(Klippon 비외장, 도관 결선 스레드 포함, Ex e/d 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 25 x 1.5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, 황동, 니켈 도금
주문 번호	1205120000
유형	A2LC/25/M25-M25F-WM
GTIN (EAN)	4050118074628
수량	12 items

A2LC/25/M25-M25F-WM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

	u	ı
$\overline{}$	7	•
_	_	_

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

높이	53.8 mm	높이 (인치)	2.1181 inch
너비	39.5 mm	 폭 (인치)	1.5551 inch
길이	69.8 mm	길이 (인치)	2.748 inch
순중량	270 g		

온도

작동 온도 -50 ℃...120 ℃

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9706e29a-947e-49f2-a4db-8015ded62160

일반 정보

케이블 외경, 최대 20 mm 케이블 외경, 최소 O-링 실리콘 조임 토크 실리콘 예 작동 온도 범위, 최대 학통 온도 범위, 최소 -50 °C 나사산 피치 할로겐 아니요 표준 규격	13.5 mm 45 Nm 120 °C 1.5 mm EN 60079-0, EN 60079-1,
실리콘 예 작동 온도 범위, 최대 작동 온도 범위, 최소 -50 °C 나사산 피치	120 °C 1.5 mm
작동 온도 범위, 최소 -50 °C 나사산 피치	1.5 mm
할로겐 아니요 표준 규격	FN 60079-0. FN 60079-1.
	EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
AF 크기 1 36 mm AF 크기 2	36 mm
보호 등급 IP66, IP68 케이블 글랜드	M 25
기본 재질 황동, 니켈 도금 실 인서트	실리콘
실링 실리콘 외부 스레드	M 25 x 1.5
나사선 길이 16 mm 도관 스레드 크기(센티미터)	M25
방폭 유형 Ex d - 방염, Ex e - 안전성 설치 지침 향성	조립 안내 참조

케이블 글랜드 인증 번호

식별	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex	케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호	TÜV IT 16ATEX 059X
	eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da		
케이블 글랜드(IECEx) 인증 번호	IECEx TPS 16.0004X	케이블 글랜드(CCC) 인증 번호	2020322313000069
인증 번호(IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

작성 날짜 27.11.2025 09:33:18 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 2







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

분류

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-34	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-04
ECLASS 13.0	27-14-08-04	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		

A2LC/25/M25-M25F-WM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

나일론 플랫 와셔 - GWDR



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 GWDR M25-W 버전 주문 번호 <u>1185620000</u> 펴 쇄형, M 25, 나일론 6 GTIN (EAN) 4064675423263 수량 100 ST

황동 락 너트, 니켈 도금



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

2016			
유형	SKMU M25 MS	버전	
주문 번호	<u>1737010000</u>	SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, M 25, 3.5 mm, 황동, 니켈 도금	
GTIN (EAN)	4008190956486		
수량	100 ST		

작성 날짜 27.11.2025 09:33:18 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 4