

A2LC/40/M40-M40F-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A2LC 타입 케이블 글랜드는 무피복 케이블에 적합한 제품으로 콘류잇 연결용 암형 스레드를 제공하며, 내염 (Flameproof) Ex d 및 안전성 강화(Increased Safety) Ex e 방폭 보호 기능을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	A2LC(Klippon 비외장, 도관 결선 스레드 포함, Ex e/d 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 40 x 1.5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, 황동, 니켈 도금
주문 번호	1205140000
유형	A2LC/40/M40-M40F-WM
GTIN (EAN)	4050118074642
수량	9 items

A2LC/40/M40-M40F-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

높이	55.8 mm	높이 (인치)	2.1968 inch
너비	55 mm	폭 (인치)	2.1654 inch
길이	71.8 mm	길이 (인치)	2.8268 inch
순중량	450 g		

온도

작동 온도 -50 °C...120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9706e29a-947e-49f2-a4db-8015ded62160

일반 정보

케이블 외경, 최대	32.2 mm	케이블 외경, 최소	25.5 mm
O-링	실리콘	조임 토크	80 Nm
실리콘	예	작동 온도 범위, 최대	120 °C
작동 온도 범위, 최소	-50 °C	나사산 피치	1.5 mm
할로겐	아니요	표준 규격	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7

AF 크기 1	50 mm
보호 등급	IP66, IP68
기본 재질	황동, 니켈 도금
실링	실리콘
나사선 길이	16 mm
방폭 유형	Ex d - 방염, Ex e - 안전성 항성

AF 크기 2	50 mm
케이블 글랜드	M 40
실 인서트	실리콘
외부 스레드	M 40 x 1.5
도관 스레드 크기(센티미터)	M40
설치 지침	조립 안내 참조

케이블 글랜드 인증 번호

식별	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호	TÜV IT 16ATEX 059X
케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호	IECEx TPS 16.0004X	케이블 글랜드(CCC) 인증 번호	2020322313000069

A2LC/40/M40-M40F-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

기술 데이터

www.weidmueller.com

분류

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		

A2LC/40/M40-M40F-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

나일론 플랫 와셔 - GWDR



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고
록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도
포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	GWDR M40-W	버전
주문 번호	1185640000	펴 쇄형, M 40, 나일론 6
GTIN (EAN)	4050118078336	
수량	50 ST	

황동 락 너트, 니켈 도금



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고
록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도
포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SKMU M40 MS	버전
주문 번호	1737030000	SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, M 40, 5 mm, 황동, 니켈 도금
GTIN (EAN)	4008190956509	
수량	50 ST	