


IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



전선 외부 직경 2.6 - 3 mm용, IEC 61754-24에 따른 FO
SC-RJ 플러그인 커넥터

일반 주문 데이터

버전	FO 커넥터, 플러그 인서트 SCRJ, POF, IP20
주문 번호	1206720000
유형	IE-PS-SCRJ1-POF
GTIN (EAN)	4032248988570
수량	10 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(UL)	E477798

치수 및 중량

깊이	51 mm	깊이 (인치)	2.0079 inch
높이	14.7 mm	높이 (인치)	0.5787 inch
너비	8.95 mm	폭 (인치)	0.3524 inch
순중량	10 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-20 °C...80 °C
설치 온도	습도	0 ~ 93 % 상대 습도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

일반 데이터

굽힘 방지 슬리브 재질	TPE	품목 설명	플러그 인서트 SCRJ, POF
컬러 코드	노란색, 검정	하우징 기본 재질	PC UL 94 V0
습도	0 ~ 93 % 상대 습도	보호 등급	IP20
플러그 주기	1000	파이버 유형	POF
삽입 손실	≤ 1.0 dB	결선 1	SCRJ
결선 2	고속 결선 시스템: 압착, 절단	케이블 인발력, 최소	100 N
단일 컨덕터 직경, 최소	2.1 mm	하우징 재질, 인서트	아연 주조, 니켈 도금
압력 스프링 재질	스테인레스 스틸	페룰 재질	양은
먼지 방지 캡 재질	TPE	단일 컨덕터 직경, 최대	2.3 mm
크림프 배럴 재질	구리, 니켈 도금		

일반 표준


커넥터 표준	IEC 61754-24	인증 번호(UL)	E477798
--------	--------------	-----------	---------

분류

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

도면

치수 도면



IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

SC-RJ

전선 외부 직경 2.6 - 3 mm용, IEC 61754-24에 따른 FO SC-RJ 플러그인 커넥터



일반 주문 데이터

유형	IE-SCRJ1-IP20-POF-100	버전	
주문 번호	1278420000	FO 커넥터, 교체 크립프 배럴, IP20	
GTIN (EAN)	4050118069129		
수량	100 ST		

...폴리머 광섬유(POF) 사용 광섬유 케이블용 공구용

POF(Polymer Optical Fiber)의 광섬유 접점(단자) 처리용 압착 및 탈피공구



일반 주문 데이터

유형	HTX-IE-POF	버전	
주문 번호	1208870000	압착 공구	
GTIN (EAN)	4032248990269		
수량	1 ST		

접점 제거 공구

바이드뮐러는 다양한 압착공구, 접촉 제거 공구 및 광섬유 공구를 공급합니다.



일반 주문 데이터

유형	REMOVAL TOOL HD	버전	
주문 번호	1866730000	공구, 접점 제거 공구	
GTIN (EAN)	4032248437054		
수량	1 ST		