

제품 이미지



CH20M 하우징의 전면 요소는 개별적인 디자인과 기능성을 위한 다양한 옵션을 제공합니다. 패드 인쇄와 레이저 조각 등 다양한 인쇄 방법 중에서 선택하여 디자인을 정확하고 매력적으로 구현할 수 있습니다. 전자기기 부품용 레이저 커팅도 가능합니다. 마커도 사용할 수 있습니다. 전면 요소는 힌지 뚜껑이 있거나 없는 옵션으로 장착할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | 전면 요소, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M 빨간색, 전면 요소 추가, 너비: 22.5 mm |
| 주문 번호      | <a href="#">1206880000</a>                                 |
| 유형         | CH20M22 FC RD 2014   |
| GTIN (EAN) | 4032248988631  |
| 수량         | 50 items   |

CH20M22 FC RD 2014

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 15.5 mm | 깊이 (인치) | 0.6102 inch |
| 높이 | 100 mm  | 높이 (인치) | 3.937 inch  |
| 너비 | 22.5 mm | 폭 (인치)  | 0.8858 inch |
| 길이 | 0 mm    | 순중량     | 6.12 g      |

온도

|       |                                |          |              |
|-------|--------------------------------|----------|--------------|
| 주변 온도 | -25 °C...85 °C                 | 작동 온도 범위 | -40...120 °C |
| 습도    | 5 - 93 % 상대 습도, Tu = 40°C, 비응축 |          |              |

환경 제품 규정 준수

|            |                     |  |  |
|------------|---------------------|--|--|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |  |  |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |  |  |

재료 데이터

|              |      |   |             |
|--------------|------|---|-------------|
| UL 94 가연성 등급 | V-0  | 절연재                                       | PA 66 GF 30 |
| 절연재 그룹       | I    | 표면 마감                                     | 미처리         |
| 기본 재질        | 플라스틱 | CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수) | 600 ≤ CTI   |

일반 데이터

|           |          |   |                                      |
|-----------|----------|---|--------------------------------------|
| 컬러 코드     | 빨간색      | 보호 등급                                       | IP20(설치 상태)                          |
| 컬러 차트(유사) | RAL 3020 | 전체 조립 관련 정보는 참조된 게시글을 <a href="#">참고하세요</a> | <a href="#">CH20M22 B BK/OR 2010</a> |
| 캡슐화 옵션    | 아니요      |   |                                      |

부품 특성

|          |     |          |     |
|----------|-----|----------|-----|
| 플립오버 장착식 | 아니요 | 마커 결합 가능 | 아니요 |
|----------|-----|----------|-----|

개별화 옵션

|                     |                             |                |         |
|---------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| 고객 맞춤 절단 가능         | 예                           | 고객 맞춤 라벨 표시 가능 | 예       |
| 고객 특정적 주문 절차 처리 가능성 | 다운로드 아래 지침 참조<br>레이저 가공, 밀링 | 대체 색상          | 요청 시 추가 |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC001031    |
| ETIM 10.0   | EC001031    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-03 |             |             |

도면

제품 이미지



치수 도면

