

# **PAP PRV/PPV4 GR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 제품 이미지







Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	P-시리즈, 엔드 플레이트, 회색, 3 mm	
주문 번호	<u>1211450000</u>	
유형	PAP PRV/PPV4 GR	
GTIN (EAN)	4032248992867	
수량	10 items	

# **PAP PRV/PPV4 GR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인					
ROHS	준수				
치수 및 중량					
깊이	39.9 mm	깊이 (인치)	1.5709 inch		
높이	70 mm	높이 (인치)	2.7559 inch		
너비	3 mm	폭 (인치)	0.1181 inch		
순중량	5 g				
온도					
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C		
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	125 °C		
환경 제품 규정 준수					
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재				
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음				
시스템 사양					
버전	엔드 플레이트				
일반					
설치 권고	직접 장착				
자재 데이터					
기본 재질	폴리카보네이트	컬러 코드	회색		
UL 94 가연성 등급	V-0				
추가 기술 데이터			,		
			<u> </u>		
스냅온	예	설치 권고	직접 장착		
장착 유형	직접 장착				
분류					
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886		
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886		
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33		
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33		
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01		
ECLASS 14.0	27-25-03-01	ECLASS 15.0	27-25-03-01		

카탈로그 상태 / 도면 2