



절연 커넥터는 영구적이고 일관된 전기적 결선 품질을 보장합니다.  
 또한 이는 설치 시의 이점도 제공합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 4.6 mm <sup>2</sup> , 4.6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , 노란색
주문 번호	<a href="#">1216230000</a>
유형	HBT 6,0 - 4,6 GE
GTIN (EAN)	4050118000337
수량	100 items

### 기술 데이터

#### 승인

ROHS 준수

#### 치수 및 중량

순중량 1.8 g

#### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

#### 기술 데이터

품목 설명 절연된 후크 블레이드 케이블 러그

#### 커넥터

전선 굵기, 최대	6 mm <sup>2</sup>	전선 굵기, 최소	4.6 mm <sup>2</sup>
컨덕터 단면적	4.6 mm <sup>2</sup>	절연	PC
재질/플라스틱	PC	식별 색상	노란색

#### 치수

절연재 단면적	6.4 mm	핀 길이 P	17.2 mm
핀 폭 B	4.6 mm	후크 노우즈 X	2.8 mm
길이 L	30.2 mm		

#### 분류

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

### 액세서리

#### Crimping tools



- 절연 커넥터용 압착공구  
 케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터
- 라쳇의 정교한 압착
  - 오작동 시 풀림 기능
  - 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
  - DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

#### 일반 주문 데이터

유형	CTI 6	버전	
주문 번호	<a href="#">9006120000</a>	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 타원형 압착, 이중 압착	
GTIN (EAN)	4008190044527		
수량	1 ST		
유형	CTI 6 G	버전	
주문 번호	<a href="#">9202850000</a>	압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 타원형 압착, 평행 압착	
GTIN (EAN)	4032248517855		
수량	1 ST		