

**VPS-HEX M16-EX W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



VP 시리즈 방폭 플러그는 Ex 장비에서 미사용 입력부를 채우는 용도로 사용되며, 내염(Flameproof) Ex d 및 안전성 강화(Increased Safety) Ex e 방폭 및 IP66/67/68 진입율을 유지합니다.

**일반 주문 데이터**

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | VP-HEX(Klippon Ex 블랭킹 플러그, 6각 헤드), 블랭킹 플러그, 직선, M 16 x 1.5, 16 mm, 스테인레스 스틸 1.4404 |
| 주문 번호      | <a href="#">1219020000</a>   |
| 유형         | VPS-HEX M16-EX W   |
| GTIN (EAN) | 4050118237078  |
| 수량         | 24 items   |

VPS-HEX M16-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

|          |         |          |             |
|----------|---------|----------|-------------|
| 높이       | 20 mm   | 높이 (인치)  | 0.7874 inch |
| 너비       | 25.5 mm | 폭 (인치)   | 1.0039 inch |
| 길이       | 20 mm   | 길이 (인치)  | 0.7874 inch |
| 직경       | 16 mm   | 벽 두께, 최소 | 0.5 mm      |
| 벽 두께, 최대 | 15 mm   | 순중량      | 25.76 g     |

온도

작동 온도 -50 °C...120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

|        |                          |         |   |
|--------|--------------------------|---------|---|
| O-링    | 실리콘                      | 조임 토크   | 40 Nm   |
| 실리콘    | 예                        | 나사산 피치  | 1.5 mm  |
| 할로겐    | 무할로겐                     | 표준 규격   | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 |
| 충격 저항  | 7.00 J                   | AF 크기 1 | 23 mm   |
| 보호 등급  | IP66, IP68               | 케이블 글랜드 | M 16  |
| 기본 재질  | 스테인레스 스틸 1.4404          | 실링 링 직경 | 16.00 mm  |
| 외부 스레드 | M 16 x 1.5               | 나사선 길이  | 16 mm   |
| 방폭 유형  | Ex d - 방염, Ex e - 안전성 향상 | 설치 지침   | 조립 안내 참조  |

케이블 글랜드 인증 번호

|                      |   |                     |                    |
|----------------------|---|---------------------|--------------------|
| 식별                   | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | 케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호 | TÜV IT 16ATEX 059X |
| 케이블 글랜드(IECEx) 인증 번호 | IECEx TPS 16.0004X                                  | 케이블 글랜드(CCC) 인증 번호  | 2020322313000069   |
| 인증 번호(IECEX)         | IECEXTPS16.0004X                                    |                     |                    |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ETIM 10.0   | EC000451    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |

VPS-HEX M16-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

나일론 플랫 와셔 - GWDR



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

|            |                            |                   |  |
|------------|----------------------------|-------------------|--|
| 유형         | GWDR M16-W                 | 버전                |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1185600000</a> | 퍼 쇄형, M 16, 나일론 6 |  |
| GTIN (EAN) | 4064675423256              |                   |  |
| 수량         | 100 ST                     |                   |  |

스테인리스 스틸 록 너트, 내추럴 마감



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형         | SKMUS M16-W                | 버전  |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1185680000</a> | SKMU SS(스테인리스 스틸 록너트), 너트, M16, 2.2 mm, 스테인레스 |  |
| GTIN (EAN) | 4050118269956              | 스틸 1.4404                                     |  |
| 수량         | 240 ST                     |   |  |