

IE-BS-V01M-SCRJ-SM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

IEC 61076-3-106 ver.1(EtherNet/IP)에 따른 bayonet
플러그인 커넥터 세트, SC 인서트 포함 RJ45 금속 인서트

일반 주문 데이터

버전	플랜지 FO, IP67, 싱글모드
주문 번호	1221020000
유형	IE-BS-V01M-SCRJ-SM
GTIN (EAN)	4050118004113
수량	10 items

IE-BS-V01M-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	37 mm	깊이 (인치)	1.4567 inch
높이	32 mm	높이 (인치)	1.2598 inch
너비	32 mm	폭 (인치)	1.2598 inch
순중량	63.7 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

일반 데이터

컬러 코드	기타	하우징 기본 재질	아연 주조
보호 등급	IP67	플러그 주기	500
파이버 유형	싱글모드	삽입 손실	≤ 0.5 dB
결선 1	SCRJ	결선 2	SCRJ
반사 손실(감쇠)	≥ 40 dB		

일반 표준

커넥터 표준	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24
--------	---

분류


ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

IE-BS-V01M-SCRJ-SM


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

설치 단면

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

상세 도면

중앙 나사 연결 사용 시 벽 두께

IE-BS-V01M-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

더스트 캡

먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

일반 주문 데이터

유형	IE-BP-V01P	버전
주문 번호	1965700000	플랜지 장착 하우징, 보호 캡
GTIN (EAN)	4032248653928	
수량	10 ST	