데이터 시트

SAIE-M12B-5S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



센서/액추에이터 케이블링의 장치 측 결선에는 다양한 내장 커넥터가 필요합니다. 이것은 버전 M12, M8 및 M5에서 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	내장 플러그, M12, 암형 소켓, 직선, PG 9, 극 수: 5, 0.5 m
주문 번호	1222270050
유형	SAIE-M12B-5S0.5U HW
GTIN (EAN)	4050118145670
수량	1 items

데이터 시트

SAIE-M12B-5S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수

치수 및 중량

순중량	35 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

케이블의 기술 사양

케이블 길이	0.5 m	외피 색상	검정
PE 기능	아니요	코어 단면적	0.25 mm²
가닥/케이블 길이	0.5 m	폴 수	5

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	5	코딩	A-코딩
접점 표면	금도금	결선 유형	소켓
하우징 기본 재질	아연 주조, 니켈 도금	공칭 전압	125 V
정격 전류	4 A	보호 등급	IP68
케이블 글랜드	PG 9	정격 전류	4 A(5폴)/2 A(8폴)
하우징의 온도 범위	-5 ~ +70 °C		

분류

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


SAIE-M12B-5S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

배선도



폴 계획

