

SAIE-M12B-8SO.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



센서/액추에이터 케이블링의 장치 측 결선에는 다양한 내장 커넥터가 필요합니다. 이것은 버전 M12, M8 및 M5에서 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 내장 플러그, M12, 암형 소켓, 직선, PG 9, 극 수: 8, 0.5 m |
| 주문 번호 | 1223650050 |
| 유형 | SAIE-M12B-8SO.5U HW |
| GTIN (EAN) | 4050118145700 |
| 수량 | 1 items |

SAIE-M12B-8S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 44 g

환경 제품 규정 준수

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b |

케이블의 기술 사양

| | | | |
|-----------|-------|--------|----------------------|
| 케이블 길이 | 0.5 m | 외피 색상 | 검정 |
| PE 기능 | 아니요 | 코어 단면적 | 0.25 mm ² |
| 가닥/케이블 길이 | 0.5 m | 폴 수 | 8 |

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

| | | | |
|------------|--------------|-------|-----------------|
| 극 수 | 8 | 코딩 | A-코딩 |
| 접점 표면 | 금도금 | 결선 유형 | 소켓 |
| 하우징 기본 재질 | 아연 주조, 니켈 도금 | 공칭 전압 | 30 V |
| 정격 전류 | 2 A | 보호 등급 | IP68 |
| 케이블 글랜드 | PG 9 | 정격 전류 | 4 A(5폴)/2 A(8폴) |
| 하우징의 온도 범위 | -5 ~ +70 °C | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003570 | ETIM 9.0 | EC003570 |
| ETIM 10.0 | EC003570 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 | | |


SAIE-M12B-8S0.5U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

배선도



폴 계획

