


## SAI-M23-SE-19-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다.  
인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	Sensor/Actuator plug-in connector
주문 번호	<a href="#">1224390000</a>
유형	SAI-M23-SE-19-F
GTIN (EAN)	4050118008227
수량	1 items

## SAI-M23-SE-19-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## 승인

승인



RoHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(UR)	E344862

## 치수 및 중량

순중량	10 g
-----	------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## 기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	19	코딩	없음
접점 표면	금도금	결선 유형	슬더 컵
하우징 기본 재질	열가소성 폴리아미드 PA 6, PBT	접점 재질	구리-아연 합금
공칭 전압	100 V	정격 전류	8 A
플러그 주기	> 1000	오염 심각도	3
접점 유형	수형(Male)	결선 단면, 최대	1.5 mm <sup>2</sup>
결선 단면, 최소	0.08 mm <sup>2</sup>		

## 분류

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

**Drawings**