


SAI-M23-BE-19-F-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다.
 인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 버전 | Sensor/Actuator plug-in connector |
| 주문 번호 | 1224440000 |
| 유형 | SAI-M23-BE-19-F-PE |
| GTIN (EAN) | 4050118008326 |
| 수량 | 1 items |

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(UR) | E344862 |

치수 및 중량

| | |
|-----|------|
| 순중량 | 14 g |
|-----|------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

| | | | |
|-----------|----------------------|-----------|---------------------|
| 극 수 | 19 | 코딩 | 없음 |
| 접점 표면 | 금도금 | 결선 유형 | 솔더 컵 |
| 하우징 기본 재질 | 열가소성 폴리아미드 PA 6, PBT | 접점 재질 | 구리-아연 합금 |
| 공칭 전압 | 100 V | 정격 전류 | 8 A |
| 플러그 주기 | > 1000 | 오염 심각도 | 3 |
| 접점 유형 | 암형(Female) | 결선 단면, 최대 | 1.5 mm ² |
| 결선 단면, 최소 | 0.08 mm ² | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003557 | ETIM 9.0 | EC003557 |
| ETIM 10.0 | EC003557 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-23 | | |

