

## 제품 이미지



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세스리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 버전         | P-시리즈, 파티션 플레이트, 회색, 2 mm, 인쇄 0-7, 수평 |
| 주문 번호      | <a href="#">1230090000</a>            |
| 유형         | TW PRV8 0-7                           |
| GTIN (EAN) | 4050118013917                         |
| 수량         | 10 items                              |

기술 데이터

승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 59.7 mm | 깊이 (인치) | 2.3504 inch |
| 높이  | 120 mm  | 높이 (인치) | 4.7244 inch |
| 너비  | 2 mm    | 폭 (인치)  | 0.0787 inch |
| 순중량 | 9.5 g   |         |             |

온도

|              |                |              |               |
|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 보관 온도        | -25 °C...55 °C | 주변 온도        | -5 °C...40 °C |
| 연속 작동 온도, 최소 | -50 °C         | 연속 작동 온도, 최대 | 125 °C        |

환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

시스템 사양

|    |            |      |   |
|----|------------|------|---|
| 버전 | 인쇄 0-7, 수평 | 레벨 수 | 8 |
|----|------------|------|---|

자재 데이터

|              |         |       |    |
|--------------|---------|-------|----|
| 기본 재질        | 폴리카보네이트 | 컬러 코드 | 회색 |
| UL 94 가연성 등급 | V-0     |       |    |

추가 기술 데이터

|     |   |
|-----|---|
| 스냅온 | 예 |
|-----|---|

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |

