


제품 이미지



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세스리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | P-시리즈, 파티션 플레이트, 회색, 2 mm, 인쇄 1-16, 수평 |
| 주문 번호 | 1230120000 |
| 유형 | TW PRV16 1-16 |
| GTIN (EAN) | 4050118013924 |
| 수량 | 10 items |

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이 | 100 mm | 깊이 (인치) | 3.937 inch |
| 높이 | 225 mm | 높이 (인치) | 8.8582 inch |
| 너비 | 2 mm | 폭 (인치) | 0.0787 inch |
| 순중량 | 26.4 g | | |

온도

| | | | |
|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 보관 온도 | -25 °C...55 °C | 주변 온도 | -5 °C...40 °C |
| 연속 작동 온도, 최소 | -50 °C | 연속 작동 온도, 최대 | 125 °C |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

시스템 사양

| | | | |
|----|-------------|------|----|
| 버전 | 인쇄 1-16, 수평 | 레벨 수 | 16 |
|----|-------------|------|----|

자재 데이터

| | | | |
|--------------|---------|-------|----|
| 기본 재질 | 폴리카보네이트 | 컬러 코드 | 회색 |
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | | |

추가 기술 데이터

| | |
|-----|---|
| 스냅온 | 예 |
|-----|---|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |

